

产品图片



与集成释放杆的接线端子相比，魏德米勒的可拆插头可以完全从接线端子和各自应用上分离或拔掉，为标准隔离器提供灵活的备选解决方案。

通用订货数据

版本	横联件（端子），螺钉固定的，灰色，99 A，回路数：3，间距 P（单位：mm）：8.00，绝缘：无，宽度：40.2 mm
订货号	0565000000
类型	QL 3 SAK35N
GTIN (EAN)	4008190076597
数量	50 items

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	3 mm	深度 (英寸)	0.1181 inch
高度	8 mm	高度 (英寸)	0.315 inch
宽度	40.2 mm	宽度 (英寸)	1.5827 inch
净重	2.66 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
------	----------------	------	---------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

固定类型	螺钉固定的	安装指导	直接安装
防爆版	不		

大小

间距 P (单位 : mm)	8.00 mm
----------------	---------

材料参数

基础材料	Cu Zn	颜色编码	灰色
------	-------	------	----

系统特征值

类型	用于横联件
----	-------

通用的

回路数	3	安装指导	直接安装
-----	---	------	------

额定数据

额定电流	99 A
------	------

分类

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

附件

安装支持




魏德米勒提供丰富的固定支架产品组合，可轻松处理和补充我们的产品。从各种工具到绝缘护套，再到各种螺钉，魏德米勒提供的组件在各个方面都彼此相配，因此便于根据各自的标准和保护法规进行装配。

通用订货数据

类型	SS M4 D 128-A 4	版本
订货号	0136400000	锁紧垫圈, 青铜材质
GTIN (EAN)	4008190118143	
数量	100 ST	

横联接



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

通用订货数据

类型	VH 17/8.2/5.2	版本
订货号	0267000000	连接套筒（端子），螺钉固定的, 宽度: 8 mm, 高度: 8 mm, 深: 17 mm,
GTIN (EAN)	4008190146986	回路数: 1, Cu Zn
数量	50 ST	

安装支持



魏德米勒提供丰富的固定支架产品组合，可轻松处理和补充我们的产品。从各种工具到绝缘护套，再到各种螺钉，魏德米勒提供的组件在各个方面都彼此相配，因此便于根据各自的标准和保护法规进行装配。

通用订货数据

类型	BFSC M4X30	版本
订货号	0267100000	安装螺钉（端子），4.00 mm, 钢, 深: 7 mm, 宽度: 7 mm, 高度: 30 mm
GTIN (EAN)	4008190187897	
数量	50 ST	