


CLI R 1-3 BL/WS -**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



CableLine 系列电线和电缆标记产品为用户提供适用于多种应用的解决方案。既有合适细导线的导线标记号，也有适合电缆直径很大的电缆标记号。

通用订货数据

| | |
|------------|----------------------------|
| 版本 | CableLine, 装配杆 |
| 订货号 | 0572901741 |
| 类型 | CLI R 1-3 BL/WS - |
| GTIN (EAN) | 4008190119959 |
| 数量 | 10 items |

技术数据

审批

| | |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

尺寸和重量

| | | | |
|----|--------|---------|-------------|
| 深 | 5 mm | 深度 (英寸) | 0.1968 inch |
| 高度 | 3 mm | 高度 (英寸) | 0.1181 inch |
| 宽度 | 4.2 mm | 宽度 (英寸) | 0.1654 inch |
| 净重 | 2.11 g | | |

温度

| | |
|--------|-------------|
| 工作温度范围 | -30...80 °C |
|--------|-------------|

环保产品合规

| | |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 无例外 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

通用数据

| | | | |
|--------------|-------------|--------|-------------|
| 材料颜色 (阻抗编码) | 6 | 打印方向 | 水平 |
| 打印类型 | 标准 | 打印工艺 | 热成型 |
| 类型 | MultiPack | 宽度 | 4.2 mm |
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-0 | 最大工作温度 | 80 °C |
| 最小工作温度 | -30 °C | 颜色编码 | 蓝色 |
| 卤素 | 是 | 基础材料 | PVC, 软的, 无铜 |
| 打印颜色 | 白色 | 打印标志 | 符号 |
| 推荐使用的工业 | 流程, 机械制造 | 每包装数量 | 25 |
| 工作温度范围 | -30...80 °C | 表面印刷 | - |

导线和电缆标记号

| | | | |
|--------|-------------------------|--------|-------------------|
| 卤素 | 是 | 最大压接面积 | 4 mm ² |
| 最小压接面积 | 1.5 mm ² | 最大电缆外径 | 5 mm |
| 最小电缆外径 | 2.5 mm | 导线外径 | 2.5 - 5 mm |
| 导线压接面积 | 1.5 - 4 mm ² | | |

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |