

## HP EK132/2 AD250

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



魏德米勒的防触电保护系统确保您的机柜具有更高的安全性。用于防止因为操作或失误造成意外接触带电部件而遭受电击。

## 通用订货数据

版本	端子用端板及隔板, 米色, 高度: 70 mm, 宽度: 7 mm, V-2
订货号	<a href="#">0634300000</a>
类型	HP EK132/2 AD250
GTIN (EAN)	4008190022426
数量	20 items
交货状态	本产品即将停产。
有效期	2026-06-30T00:00:00+02:00

## HP EK132/2 AD250

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	49.5 mm	深度 (英寸)	1.9488 inch
高度	70 mm	高度 (英寸)	2.7559 inch
宽度	7 mm	宽度 (英寸)	0.2756 inch
净重	7.6 g		

## 温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	100 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	符合要求
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 其它技术参数

可卡装	是	安装指导	直接安装
-----	---	------	------

## 材料参数

颜色编码	米色	阻燃等级符合 UL 94	V-2
------	----	--------------	-----

## 系统特征值

类型	安装板
----	-----

## 通用的

安装指导	直接安装
------	------

## 分类

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		