

KLBU SH1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Klippon® Connect 产品组合的全套附件可完美匹配每一个细节。这有利于安装，同时遵守所要求的规范

通用订货数据

版本	附件, 压线框
订货号	0635960000
类型	KLBU SH1
GTIN (EAN)	4008190007140
数量	20 items

KLBU1 SH1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

RoHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	16 mm	深度 (英寸)	0.6299 inch
高度	26.5 mm	高度 (英寸)	1.0433 inch
宽度	15 mm	宽度 (英寸)	0.5906 inch
净重	1.69 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
最小持续工作温度	-60 °C	最大持续工作温度	130 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)
产品碳足迹	从摇篮到大门 0.214 kg CO2 eq.

其它技术参数

固定类型	已制动的	安装指导	直接安装, 汇流排
防爆版	不		

可压接导线 (额定联接)

联接类型	弹簧触点
------	------

大小

间距 P (单位 : mm)	16.00 mm
----------------	----------

材料参数

颜色编码	深褐	阻燃等级符合 UL 94	V-2
------	----	--------------	-----

系统特征值

类型	用于导轨支架	必须的端板	无
安装导轨已装备	TS 35		

通用的

安装指导	直接安装, 汇流排	安装导轨已装备	TS 35
------	-----------	---------	-------

分类

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 9.0	27-14-11-50
ECLASS 9.1	27-14-11-50	ECLASS 10.0	27-14-11-50
ECLASS 11.0	27-14-11-50	ECLASS 12.0	27-14-11-50
ECLASS 13.0	27-25-01-20	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		

KLBUE SH1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

附件

Klippon® Connect 产品组合的全套附件可完美匹配每一个细节。这有利于安装，同时遵守所要求的规范

通用订货数据

类型	SO SH1	版本
订货号	0401460000	汇流排支架, 灰色, 100 °C, 宽度: 24.5 mm, V-2, 聚酰胺 66, 旋紧的
GTIN (EAN)	4008190188092	
数量	20 ST	