

FM 6/TS35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

产品图片



Klippon® Connect 产品组合的全套附件可完美匹配每一个细节。这有利于安装，同时遵守所要求的规范

通用订货数据

版本	安装导轨上的安装脚, 银色, 无镀层不锈钢, M 6, 宽度: 14 mm
订货号	0636900000
类型	FM 6/TS35
GTIN (EAN)	4008 190174019
数量	40 items

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	7 mm	深度 (英寸)	0.2756 inch
高度	50.2 mm	高度 (英寸)	1.9764 inch
宽度	14 mm	宽度 (英寸)	0.5512 inch
净重	4.62 g		

温度

环境温度	-5 °C...40 °C
------	---------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

固定类型	卡入	防爆版	不
------	----	-----	---

大小

螺纹 (内部)	M 6	间距 P (单位 : mm)	14.00 mm
---------	-----	----------------	----------

材料参数

基础材料	无镀层不锈钢	表面处理	经镀镍处理的
颜色编码	银色		

系统特征值

类型	用于端子导轨	安装导轨已装备	TS 35
----	--------	---------	-------

通用的

表面处理	经镀镍处理的	安装导轨已装备	TS 35
------	--------	---------	-------

分类

ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		

