SH 2 S



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

产品图片







Klippon® Connect 产品组合的全套附件可完美匹配每一个细节。这有利于安装,同时遵守所要求的规范

通用订货数据

版本	汇流排支架, 中黄, 130 °C, 宽度: 40 mm, V-0, KrG, 旋紧的
订货号	<u>0641720000</u>
类型	SH 2 S
GTIN (EAN)	4008190166304
数量	10 items

SH 2 S



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

ROHS	一致			
尺寸和重量				
		Sec. 11.		
<u>深</u>	35.5 mm	深度 (英寸)	1.3976 inch	
高度	40 mm	高度 (英寸)	1.5748 inch	
宽度	40 mm	宽度 (英寸)	1.5748 inch	
净重	26.9 g			
温度				
环境温度	-5 °C40 °C	最小持续工作温度	-60 °C	
最大持续工作温度	130 °C	サンコンソー・「「一川人人		
	•			
环保产品合规				
RoHS 合规状态	一大人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个			
REACH SVHC				
其它技术参数				
安装方式	旋紧的			
可压接导线 (额定联接)				
联接类型	其他			
材料参数	<u> </u>		<u> </u>	
基础材料	KrG	表面处理	其它所有的	
颜色编码	中黄		V-0	
———————————— 系统特征值				
	B エ继フ모차			
类型 ————————————————————————————————————	用于端子导轨			
通用的				
回路数	1	表面处理	其它所有的	
分类				
ETIM 6.0	EC001166	ETIM 7.0	EC001166	
ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166	
ETIM 10.0	EC001166	ECLASS 9.0	27-40-06-07	
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-40-06-07	
ECLASS 11.0	27-40-06-07	ECLASS 12.0	27-40-06-07	
ECLASS 13.0	27-40-06-07	ECLASS 14.0	27-40-06-07	
ECLASS 15.0	27-40-06-07			

目录日期/图纸 2