


MOFU 35/LO/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片



魏德米勒提供丰富的固定支架产品组合，可轻松处理和补充我们的产品。从各种工具到绝缘护套，再到各种螺钉，魏德米勒提供的组件在各个方面都彼此相配，因此便于根据各自的标准和保护法规进行装配。

通用订货数据

版本	安装脚（端子）
订货号	0646260000
类型	MOFU 35/LO/1
GTIN (EAN)	4008190178574
数量	20 items

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	18.35 mm	深度 (英寸)	0.7224 inch
高度	58 mm	高度 (英寸)	2.2835 inch
宽度	18 mm	宽度 (英寸)	0.7087 inch
净重	5.7 g		

温度

环境温度	-5 °C...40 °C	最小持续工作温度	-50 °C
最大持续工作温度	100 °C		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

固定类型	卡入	防爆版	不
安装方式	直接卡在导轨上		

可压接导线 (额定联接)

联接类型	弹片联接
------	------

大小

间距 P (单位: mm)	18.00 mm
---------------	----------

材料参数

基础材料	聚酰胺 66	颜色编码	橙色
阻燃等级符合 UL 94	V-2		

系统特征值

类型	安装脚	必须的端板	无
安装导轨已装备	TS 35		

通用的

安装导轨已装备	TS 35
---------	-------

分类

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

