

## CLI O 10-3 GE/SW P MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



插图类似

CLI O 导线标记号可以安装在连接好的导线上，这种标记号适用于系统的改造。有三种规格适用于截面积  $0.4 \text{ mm}^2$  -  $4.0 \text{ mm}^2$  的导线。外形设计确保能长期安全地联接组合标记号。优点

- 开口式标记号, 用于已联接的导线
- 标记号能防旋转, 适用于构成组合标记号
- 非常适合补充标记
- 占用空间极小
- 快速的卡口式固定方式能节省时间

## 通用订货数据

|            |   |
|------------|---|
| 版本         | CableLine, 导线及电缆标记号, 2 - 3 mm, 3 x 4 mm, 黄色 |
| 订货号        | <a href="#">0648001667</a>                  |
| 类型         | CLI O 10-3 GE/SW P MP                       |
| GTIN (EAN) | 4008190010188                               |
| 数量         | 200 items                                   |

## CLI O 10-3 GE/SW P MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS 一致

## 尺寸和重量

|    |        |         |             |
|----|--------|---------|-------------|
| 深  | 4 mm   | 深度 (英寸) | 0.1575 inch |
| 高度 | 3 mm   | 高度 (英寸) | 0.1181 inch |
| 宽度 | 4 mm   | 宽度 (英寸) | 0.1575 inch |
| 净重 | 0.02 g |         |             |

## 温度

工作温度范围 -30...80 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外  
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 通用数据

|              |           |        |             |
|--------------|-----------|--------|-------------|
| 材料颜色 (阻抗编码)  | 4         | 打印方向   | 水平          |
| 打印类型         | 标准        | 打印工艺   | 热成型         |
| 类型           | MultiPack | 宽度     | 4 mm        |
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-0       | 最大工作温度 | 80 °C       |
| 最小工作温度       | -30 °C    | 颜色编码   | 黄色          |
| 卤素           | 是         | 基础材料   | PVC, 软的, 无铜 |
| 打印颜色         | 黑色        | 打印标志   | 大写字母        |
| 推荐使用的工业      | 流程, 机械制造  | 工作温度范围 | -30...80 °C |
| 表面印刷         | P         |        |             |

## 导线和电缆标记号

|        |                           |        |                     |
|--------|---------------------------|--------|---------------------|
| 卤素     | 是                         | 最大压接面积 | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| 最小压接面积 | 0.4 mm <sup>2</sup>       | 最大电缆外径 | 3 mm                |
| 最小电缆外径 | 2 mm                      | 导线外径   | 2 - 3 mm            |
| 导线压接面积 | 0.4 - 1.5 mm <sup>2</sup> |        |                     |

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |



插图类似