
### **CLI O 30-3 GE/SW 1 MP**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







CLI O 导线标记号可以安装在连接好的导线上,这种标记号适用于系统的改造。 有三种规格适用于截面积 0.4 mm² - 4.0 mm² 的导线。 外形设计确保能长期安全地联接组合标记号。 优点

- 开口式标记号, 用于已联接的导线
- 标记号能防旋转, 适用于构成组合标记号
- 非常适合补充标记
- 占用空间极小
- 快速的卡口式固定方式能节省时间

#### 通用订货数据

| 版本         | CableLine, 导线及电缆标记号, 4 - 5 mm, 3 x 6 mm,<br>黄色 |
|------------|--|
| 订货号        | <u>0648201505</u>                              |
| 类型         | CLI O 30-3 GE/SW 1 MP                          |
| GTIN (EAN) | 4008190112240                                  |
| 数量         | 200 items                                      |

## **CLI O 30-3 GE/SW 1 MP**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

| 审批                                    |                                       |              |             |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------|
| ROHS                                  | 一致                                    |              |             |
| 尺寸和重量                                 |                                       |              |             |
|                                       |                                       |              |             |
| 罙                                     | 6 mm                                  | 深度 (英寸)      | 0.2362 inch |
| 高度                                    | 3 mm                                  | <br>高度 (英寸)  | 0.1181 inch |
| 宽度                                    | 6 mm                                  | 宽度 (英寸)      | 0.2362 inch |
| 争重                                    | 0.04 g                                |              | ,           |
| <b>温度</b>                             |                                       |              |             |
| 工作温度范围                                | -3080 °C                              |              |             |
| 不保产品合规                                |                                       |              | '           |
| RoHS 合规状态                             | 会却 无例外                                |              |             |
| TOTO ロがれた<br>REACH SVHC               | 合规,无例外<br>不超过 0.1 wt0/ 的高度关注物质 (SVUC) |              |             |
|                                       | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)            |              |             |
| 通用数据                                  |                                       |              |             |
| 材料颜色(阻抗编码)                            | 4                                     | 打印方向         | 水平          |
| 丁印类型<br>1                             | 标准                                    | <br>打印工艺     | 热成型         |
| ·<br>E型                               | MultiPack                             | <br>宽度       | 6 mm        |
|                                       | V-0                                   |              | 80 °C       |
| 最小工作温度<br>                            | -30 °C                                | 颜色编码         | 黄色          |
| ····································· | 是                                     | 基础材料         | PVC, 软的, 无镉 |
| 丁印颜色                                  | 黑色                                    |              | 计数          |
| 生存使用的工业<br>生存使用的工业                    | 流程, 机械制造                              | 工作温度范围       | -3080 °C    |
| 長面印刷                                  | 1                                     | <u> </u>     | 3333        |
| 导线和电缆标记号                              |                                       |              |             |
| <b>-</b>                              |                                       | B. L. C. 技工作 |             |
| <b>氢素</b>                             | 是                                     | 最大压接面积       | 4 mm²       |
| 最小压接面积                                | 3 mm <sup>2</sup>                     | 最大电缆外径       | 5 mm        |
| 最小电缆外径                                | 4 mm                                  |              | 4 - 5 mm    |
| 导线压接面积                                | 3 - 4 mm <sup>2</sup>                 |              | <u> </u>    |
| 分类<br>                                |                                       |              | '           |
| ETIM 6.0                              | EC001530                              | ETIM 7.0     | EC001530    |
| TIM 8.0                               | EC001530                              | ETIM 9.0     | EC001530    |
| TIM 10.0                              | EC001530                              | ECLASS 9.0   | 27-40-04-01 |
| CLASS 9.1                             | 27-40-04-01                           | ECLASS 10.0  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 11.0                           | 27-28-11-02                           | ECLASS 12.0  | 27-28-11-02 |
| CLASS 13.0                            | 27-28-11-02                           | ECLASS 14.0  | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0                           | 27-28-11-02                           |              |             |

目录日期/图纸 2

## 数据信息页

## **CLI O 30-3 GE/SW 1 MP**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸



插图类似