


**CLI O 30-3 GE/SW + MP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



插图类似

CLI O 导线标记号可以安装在连接好的导线上，这种标记号适用于系统的改造。有三种规格适用于截面积 0.4 mm<sup>2</sup> - 4.0 mm<sup>2</sup> 的导线。外形设计确保能长期安全地联接组合标记号。优点

- 开口式标记号, 用于已联接的导线
- 标记号能防旋转, 适用于构成组合标记号
- 非常适合补充标记
- 占用空间极小
- 快速的卡口式固定方式能节省时间

**通用订货数据**

版本	CableLine, 导线及电缆标记号, 4 - 5 mm, 3 x 6 mm, 黄色
订货号	<a href="#">0648201738</a>
类型	CLI O 30-3 GE/SW + MP
GTIN (EAN)	4032248456161
数量	200 items

**CLI O 30-3 GE/SW + MP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****审批**

RoHS	一致
------	----

**尺寸和重量**

深	6 mm	深度 (英寸)	0.2362 inch
高度	3 mm	高度 (英寸)	0.1181 inch
宽度	6 mm	宽度 (英寸)	0.2362 inch
净重	0.06 g		

**温度**

工作温度范围	-30...80 °C
--------	-------------

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

**通用数据**

材料颜色 (阻抗编码)	4	打印方向	水平
打印类型	标准	打印工艺	热成型
类型	MultiPack	宽度	6 mm
阻燃等级符合 UL 94	V-0	最大工作温度	80 °C
最小工作温度	-30 °C	颜色编码	黄色
卤素	是	基础材料	PVC, 软的, 无镉
打印颜色	黑色	打印标志	符号
推荐使用的工业	流程, 机械制造	工作温度范围	-30...80 °C
表面印刷	+		

**导线和电缆标记号**

卤素	是	最大压接面积	4 mm <sup>2</sup>
最小压接面积	3 mm <sup>2</sup>	最大电缆外径	5 mm
最小电缆外径	4 mm	导线外径	4 - 5 mm
导线压接面积	3 - 4 mm <sup>2</sup>		

**分类**

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

**CLI O 30-3 GE/SW + MP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**图纸**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



插图类似