

G 25/4.00A/M BR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



魏德米勒还提供恰当的熔断片，作为多样化熔断器型端子产品组合的附件。产品组合内含有 5 mm x20 mm 至 10 mm x38 mm 的设备熔断器（微型熔断器）、E 14 至 E 18 的熔断片以及汽车熔断器和自动断路器。熔断器座环规完善了整个产品组合。

通用订货数据

订货号	0680400000
类型	G 25/4.00A/M BR
GTIN (EAN)	4008190972110
数量	10 items

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

净重 1.3 g

温度

存储温度 工作温度

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

材料参数

颜色编码 米色

系统特征值

类型 熔丝附件

额定数据

额定电压 250 V 额定电流 4 A

分类

ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ETIM 10.0	EC002704	ECLASS 14.0	27-14-20-01
ECLASS 15.0	27-14-20-01		