

**FM 4/TS35**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**产品图片**

Klippon® Connect 产品组合的全套附件可完美匹配每一个细节。这有利于安装，同时遵守所要求的规范

**通用订货数据**

版本	安装导轨上的安装脚, 银色, 无镀层不锈钢, M 4, 宽度: 14 mm
订货号	<a href="#">0687900000</a>
类型	FM 4/TS35
GTIN (EAN)	4008190086459
数量	40 items

**FM 4/TS35**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****审批**

RoHS	一致
------	----

**尺寸和重量**

深	7 mm	深度 (英寸)	0.2756 inch
高度	50.2 mm	高度 (英寸)	1.9764 inch
宽度	14 mm	宽度 (英寸)	0.5512 inch
净重	4.59 g		

**温度**

环境温度	-5 °C...40 °C
------	---------------

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

**其它技术参数**

固定类型	卡入	防爆版	不
------	----	-----	---

**大小**

螺纹 (内部)	M 4	间距 P (单位 : mm)	14.00 mm
---------	-----	----------------	----------

**材料参数**

基础材料	无镀层不锈钢	表面处理	经镀镍处理的
颜色编码	银色		

**系统特征值**

类型	用于端子导轨	安装导轨已装备	TS 35
----	--------	---------	-------

**通用的**

表面处理	经镀镍处理的	安装导轨已装备	TS 35
------	--------	---------	-------

**分类**

ETIM 6.0	EC002625	ETIM 7.0	EC002625
ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 9.0	27-18-28-07
ECLASS 9.1	23-15-90-90	ECLASS 10.0	27-18-28-07
ECLASS 11.0	27-18-28-07	ECLASS 12.0	27-18-28-07
ECLASS 13.0	27-18-28-07	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		

**FM 4/TS35**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**图纸**

