

KSWN M40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

版本	KSWN (扁平垫圈 - 尼龙), 密封圈, M 40, 尼龙 6
订货号	0899780000
类型	KSWN M40
GTIN (EAN)	4032248850150
数量	25 items

KSWN M40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

高度	2 mm	高度 (英寸)	0.0787 inch
净重	1.68 g		

温度

工作温度 -40 °C...135 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

硅胶	无	接线数量	1
最大工作温度	135 °C	最小工作温度	-40 °C
螺距	1.5 mm	电缆接头	M 40
基础材料	尼龙 6	密封圈直径	52.00 mm
螺纹 (外部)	M 40	螺纹 (内部)	M 40

分类

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

图纸

