

与插图相似



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

版本	SKMU MS (黄铜防松螺母), 防松螺母, M 20, 4 mm, 黄铜材质
订货号	0930640002
类型	SKMU M20 MS SC
GTIN (EAN)	4032248849826
数量	50 items
交货状态	本产品即将停产。
有效期	2024-08-31T00:00:00+02:00
替代产品	SKMU M20 MS

SKMU M20 MS SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

高度	3 mm	高度 (英寸)	0.1181 inch
净重	5.64 g		

温度

工作温度

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

通用参数

螺距	1.5 mm	卤素	不
AF 尺寸 1	24 mm	强度	4.00 mm
电缆接头	M 20	基础材料	黄铜材质
螺纹 (外部)	M 20	螺纹 (内部)	M 20
螺纹长度	4 mm		

分类

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

