

## EA-RING MS/M20 SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

## 通用订货数据

版本	EA (接地环), 接地环, 其他, M 20, 黄铜材质
订货号	<a href="#">0930710002</a>
类型	EA-RING MS/M20 SC
GTIN (EAN)	4032248849819
数量	20 items
交货状态	已取消
有效期	2024-08-31T00:00:00+02:00
替代产品	<a href="#">EA-RING MS/M 20</a>

## EA-RING MS/M20 SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技术数据

www.weidmueller.com

## 审批

ROHS 一致

## 尺寸和重量

高度	54 mm	高度 (英寸)	2.126 inch
长度	54 mm	长度 (英寸)	2.126 inch
净重	6.95 g		

## 温度

工作温度

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2bd73422-c6ea-4a92-b8e7-00964d1156f3

## 通用参数

外径	28.6 mm	强度	1.50 mm
电缆接头	M 20	基础材料	黄铜材质
螺纹 (外部)	M 20	内圈直径 D2	6.90 mm
内宽 B	33.00 mm	外宽 C	12.80 mm

## 分类

ETIM 8.0	EC002317	ETIM 9.0	EC002317
ETIM 10.0	EC002317	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

**EA-RING MS/M20 SC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

图纸

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

