

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹 簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标识, 因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。目前,HQ 系列能够提供特殊的保护功能——可以用一把挂锁安全锁住穿体式插座外壳(盖子和金属夹具)。

版本	HDC - 外壳, 安装尺寸: HQ, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 16
订货号	1003070000
类型	HDC HQP TOLU 1PG16
GTIN (EAN)	4032248698004
数量	1 items



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
cURus 证书号	E92202

# 尺寸和重量

深	35 mm	深度 (英寸)	1.378 inch
高度	54 mm	高度 (英寸)	2.126 inch
宽度	48 mm	 宽度 (英寸)	1.8898 inch
长度	48 mm	 长度 (英寸)	1.8898 inch
	23.76 g		

# 温度

温度限值 -40 °C ... 125 °C

# 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规,无例外		
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane su		
SCIP	2f94735a-9fba-4903-842f-4f		
化学抵抗力	材料	丙酮	
	化学抵抗力	有条件的耐受性	
	材料	钻孔油	
	化学抵抗力	有耐受性	
	材料	柴油	
	化学抵抗力	有耐受性	
	材料	乙醇	
	化学抵抗力	有耐受性	
	材料	传动油	
	化学抵抗力	有耐受性	
	材料	液压油	
	化学抵抗力	有耐受性	
	材料	冷却剂	
	化学抵抗力	有耐受性	
	材料	石油挥发油	
	化学抵抗力	有耐受性	
	材料	 汗液	
	化学抵抗力	有耐受性	
	材料	高级汽油	
	化学抵抗力	有条件的耐受性	
	材料	水	
	化学抵抗力	有耐受性	
	材料	紫外	
	化学抵抗力	不稳定	
	材料	臭氧	
	化学抵抗力	不稳定	



# Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

通用参数			
阻燃等级符合 UL 94	V-0	外壳基本材料	塑料材质
防护等级	IP65, 插接状态下		HQ
EMC 外壳	无		
尺寸大小			
VII / IS	## IB / L	りま空中へ	20.0
进线	带螺纹		28.8 mm
外壳总长	48 mm	外壳高度B	67 mm
运行			
电缆螺旋连接,数量	0	电缆接头尺寸	PG 16
插头/插座/盖板	上部 插座	罩盖	无盖板
上方输入电缆数量	1	两侧输入电缆数量	0
外壳设计	顶部进线, 插头外壳	锁定系统设计	侧面锁定,普通高度
类型	标准	安装尺寸	НΩ
进线	带螺纹	 型号	插头
机罩设计	十字托架		无密封
螺纹 (外部)	PG 16	 颜色 (RAL)	RAL 1001
BG	НО	适用于 ModuPlug®	无
分类			
ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02
ECLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02
ECLASS 13.0	27-44-02-02	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 附件

#### 穿体式插座外壳



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲去性能

命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。 外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹

簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。 镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标识, 因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。 目前,HQ 系列能够提供特殊的保护功能——可以用一把挂锁安全锁住穿体式插座外壳(盖子和金属夹具)。

#### 通用订货数据

类型	HDC HQP ALU	版本
订货号	1003040000	HDC - 外壳, 安装尺寸: HQ, 防护等级: IP65, 插接状态下, 穿体式插座外
GTIN (EAN)	4032248697977	壳, 侧面锁定,普通高度, 标准
数量	1 ST	
类型	HDC HQP ALU CS	版本
类型 订货号	HDC HQP ALU CS 1354950000	版本 HDC - 外壳, 安装尺寸: HQ, 防护等级: IP65, 插接状态下, 穿体式插座外

# 安装外壳,斜角进线



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿 命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹 簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标识, 因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。 目前,HQ 系列能够提供特殊的保护功能——可以用一把挂锁安全锁住穿体式插座外壳(盖子和金属夹具)。

类型	HDC HQP AWLU	版本
订货号	<u>1003060000</u>	HDC - 外壳, 安装尺寸: HQ, 防护等级: IP65, 插接状态下, 穿体式插座外
GTIN (EAN	I) 4032248697991	壳, 侧面锁定,普通高度, 标准
数量	1 ST	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### 插座外壳



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保 护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿 命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹

簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。 镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标 识,因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等 级工业外壳的首选。 目前,HQ 系列能够提供特殊的保护 功能 —— 可以用一把挂锁安全锁住穿体式插座外壳(盖子 和金属夹具)。

#### 通用订货数据

类型 HDC HQP SLU 1PG16 版本

1003110000

4032248698042

数量 1 ST HDC - 外壳, 安装尺寸: HQ, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面

锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 16

#### 对接外壳

订货号

GTIN (EAN)



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保 护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿 命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹 簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标 识,因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等 级工业外壳的首选。 目前,HQ 系列能够提供特殊的保护 — 可以用一把挂锁安全锁住穿体式插座外壳(盖子 和金属夹具)。

#### 通用订货数据

类型 HDC HQP KOLU 1PG16

订货号 1003120000

HDC - 外壳, 安装尺寸: HQ, 防护等级: IP65, 插接状态下, 耦合装置外壳,

GTIN (EAN) 4032248698059 1 ST

侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 16

编制日期 16.11.2025 08:03:11 MEZ

5 目录日期 / 图纸



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 附件

#### 穿体式插座外壳



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。 外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹

簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。 镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标识, 因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。目前,HQ 系列能够提供特殊的保护功能——可以用一把挂锁安全锁住穿体式插座外壳(盖子和金属夹具)。

#### 通用订货数据

类型	HDC HQM ALU	版本
订货号	1003050000	HDC - 外壳, 安装尺寸: HQ, 防护等级: IP65, 插接状态下, 穿体式插座外
GTIN (EAN)	4032248697984	壳, 侧面锁定,普通高度, 标准
数量	1 ST	
类型	HDC HQM ALU CS	版本
类型 订货号	HDC HQM ALU CS 1251680000	版本 HDC - 外壳, 安装尺寸: HQ, 防护等级: IP65, 插接状态下, 穿体式插座外

# 17回路





HQ系列 - 集高性能与紧凑设计 电气价值就是最好的说明。 也可使用标准HE压接插针。

采用久经考验的冷压联接方式。 久经考验的冷压联接已作 为标准联接使用数十年。

6

压接插针不属于插芯供货范围。

回路数: 17 (+PE) 额定电流: 10 A 额定电压 250V

额定电压符合UL/CSA标准: 600V AC/DC

冷压联接

类型	HDC HQ 17 FC	版本
订货号	1003200000	HDC - 插芯, 插座, 250 V, 10 A, 回路数: 17, 冷压联接, 安装尺寸: HQ
GTIN (EAN)	4032248698196	
数量	1 ST	
类型	HDC HQ 17 MC	版本
订货号	1003210000	HDC - 插芯, 插针式, 250 V, 10 A, 回路数: 17, 冷压联接, 安装尺寸: HQ
GTIN (EAN)	4032248698202	
数量	1 ST	



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 附件

# 4/2回路





HQ 系列 - 紧凑设计功能强大。电气性能不言自明。您也可以使用久经考验的 HD 和 HX 冷压插针。

接线方式采用冷压插针。冷压联接几十年来一直是业界的

标准解决方案。 订购的插芯中不含插针。

回路数: 4/2 (+PE) 额定电流: 40/10 A 额定电压: 690 / 250 V

UL/CSA标准规定的额定电压: 600V AC/DC

#### 通用订货数据

类型	HDC HQ 4/2 FC	版本
订货号	1003160000	HDC - 插芯, 插座, 690 V, 40 A, 回路数: 6, 冷压联接, 安装尺寸: HQ
GTIN (EAN)	4032248698158	
数量	1 ST	
类型	HDC HQ 4/2 MC	版本
类型 订货号	· ·	版本 HDC - 插芯, 插针式, 690 V, 40 A, 回路数: 6, 冷压联接, 安装尺寸: HQ
	· ·	

#### 8回路

小尺寸,高性能。可使用HD 压接插针。 回路数:8 (+PE)

回路数:8(+PE) 额定电流:16 A 额定电压:500 V

符合 UL/CSA 的标准电压: 600 V 交流/直流





类型	HDC HQ 8 MC	版本
订货号	<u>1919970000</u>	HDC - 插芯, 插针式, 500 V, 16 A, 回路数: 8, 冷压联接, 安装尺寸: HQ
GTIN (EAN)	4032248557943	
数量	1 ST	
类型	HDC HQ 8 FC	版本
订货号	<u>1919980000</u>	HDC - 插芯, 插座, 500 V, 16 A, 回路数: 8, 冷压联接, 安装尺寸: HQ
GTIN (EAN)	4032248557950	
数量	1 ST	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 附件

# 用于 HDC 的 HQ 版本



魏德米勒不仅为多种应用供应多种电缆接头,还提供多样 化的接线盒。

黄铜、塑料和不锈钢制成的电缆接头符合最多样化的 IP 防护等级,适合任何工业接线盒。

不同系列和应用的电缆接头通过了

VDE、UL、UR、cULus、DNV GL或EN 45545认证和测试。

# 通用订货数据

类型	VG 16 HQ K68 4-6.5	版本
订货号	2715990000	重载接插件, 附件, 电缆接头, 聚碳酸酯
GTIN (EAN)	4050118769821	
数量	1 ST	
类型	VG 16 HQ K68 6.5-9.5	版本
订货号	1273890000	重载接插件, 附件, 电缆接头, 聚碳酸酯
GTIN (EAN)	4050118063233	
数量	1 ST	
类型	VG 16 HQ K68 9-13	版本
订货号	1016070000	重载接插件, 附件, 电缆接头, 聚碳酸酯
GTIN (EAN)	4032248725526	
数量	1 ST	
类型	VG16 HQ K68 9-12SH	版本
订货号	1045530000	重载接插件, 附件, 电缆接头, 聚碳酸酯
GTIN (EAN)	4032248779437	
数量	50 ST	
类型	VG 16 HQ K68 11.5-15.5	版本
订货号	1016080000	重载接插件,附件,电缆接头,聚碳酸酯
GTIN (EAN)	4032248725533	
数量	1 ST	
类型	VG16 HQ K68 11,5-15,5SH	版本
订货号	1045540000	重载接插件, 附件, 电缆接头, 聚碳酸酯
GTIN (EAN)	4032248779444	
	1 ST	

目录日期/图纸



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 配套联接件

#### 穿体式插座外壳



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿 命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

可相高度耐腐蚀和耐冲击性能。 外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹 簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标识, 因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。 目前,HQ 系列能够提供特殊的保护功能——可以用一把挂锁安全锁住穿体式插座外壳(盖子和金属夹具)。

#### 通用订货数据

类型	HDC HQP ALU	版本
订货号	1003040000	HDC - 外壳, 安装尺寸: HQ, 防护等级: IP65, 插接状态下, 穿体式插座外
GTIN (EAN)	4032248697977	壳, 侧面锁定,普通高度, 标准
数量	1 ST	
类型	HDC HQP ALU CS	版本
类型 订货号	HDC HQP ALU CS 1354950000	版本 HDC - 外壳, 安装尺寸: HQ, 防护等级: IP65, 插接状态下, 穿体式插座外

# 安装外壳,斜角进线



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿 命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹 簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标识, 因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。 目前,HQ 系列能够提供特殊的保护功能——可以用一把挂锁安全锁住穿体式插座外壳(盖子和金属夹具)。

# 通用订货数据

类型	HDC HQP AWLU	版本
订货号	1003060000	HDC - 外壳, 安装尺寸: HQ, 防护等级: IP65, 插接状态下, 穿体式插座外
GTIN (EAN)	4032248697991	壳, 侧面锁定,普通高度, 标准
数量	1 ST	

目录日期/图纸 9



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 配套联接件

#### 插座外壳



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿 命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。 外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹

簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。 镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标识, 因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。 目前,HQ 系列能够提供特殊的保护功能——可以用一把挂锁安全锁住穿体式插座外壳(盖子和金属夹具)。

#### 通用订货数据

类型 HDC HQP SLU 1PG16 版本

1003110000 HDC - 外壳, 安装尺寸: HQ, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面

GTIN (EAN) 4032248698042

数量 1 ST

锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 16

#### 对接外壳

订货号



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿 命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹 簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标识, 因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。 目前,HQ 系列能够提供特殊的保护功能 —— 可以用一把挂锁安全锁住穿体式插座外壳(盖子和金属夹具)。

#### 通用订货数据

类型 HDC HQP KOLU 1PG16 版

订货号 1003120000 HDC - 外壳, 安装尺寸: HQ, 防护等级: IP65, 插接状态下, 耦合装置外壳,

GTIN (EAN) 4032248698059 侧面锁定,普通高度,标准,电缆接头尺寸: PG 16

数量 1 ST

目录日期 / 图纸 10



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 配套联接件

#### 穿体式插座外壳



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。 外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹

簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。 镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标识, 因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。 目前,HQ 系列能够提供特殊的保护功能——可以用一把挂锁安全锁住穿体式插座外壳(盖子和金属夹具)。

类型	HDC HQM ALU	版本		
订货号	1003050000	HDC - 外壳, 安装尺寸: HQ, 防护等级: IP65, 插接状态下, 穿体式插座外		
GTIN (EAN)	4032248697984	壳, 侧面锁定,普通高度, 标准		
数量	1 ST			
类型	HDC HQM ALU CS	版本		
订货号	<u>1251680000</u>	HDC - 外壳, 安装尺寸: HQ, 防护等级: IP65, 插接状态下, 穿体式插座外		
GTIN (EAN)	4050118051803	壳, 侧面锁定,普通高度, 标准		
数量	1 ST			