

**HDC HQP DOD 2B0**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。  
 设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。  
 外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。  
 镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。  
 魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。目前，HQ 系列能够提供特殊的保护功能——可以用一把挂锁安全锁住穿体式插座外壳（盖子和金属夹具）。

**通用订货数据**

|            |   |
|------------|---|
| 版本         | HDC - 外壳, 安装尺寸: HQ, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座盖板, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: none |
| 订货号        | <a href="#">1003140000</a>  |
| 类型         | HDC HQP DOD 2B0   |
| GTIN (EAN) | 4032248698073   |
| 数量         | 1 items   |

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

|    |         |         |             |
|----|---------|---------|-------------|
| 深  | 35 mm   | 深度 (英寸) | 1.378 inch  |
| 高度 | 23.5 mm | 高度 (英寸) | 0.9252 inch |
| 宽度 | 48.4 mm | 宽度 (英寸) | 1.9055 inch |
| 长度 | 48.4 mm | 长度 (英寸) | 1.9055 inch |
| 净重 | 9.68 g  |         |             |

温度

温度限值

-40 °C ... 125 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 无例外

REACH SVHC

Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP

2f94735a-9fba-4903-842f-4fb9aa902310

化学抵抗力

|       |         |
|-------|---------|
| 材料    | 丙酮      |
| 化学抵抗力 | 有条件的耐受性 |
| 材料    | 钻孔油     |
| 化学抵抗力 | 有耐受性    |
| 材料    | 柴油      |
| 化学抵抗力 | 有耐受性    |
| 材料    | 乙醇      |
| 化学抵抗力 | 有耐受性    |
| 材料    | 传动油     |
| 化学抵抗力 | 有耐受性    |
| 材料    | 液压油     |
| 化学抵抗力 | 有耐受性    |
| 材料    | 冷却剂     |
| 化学抵抗力 | 有耐受性    |
| 材料    | 石油挥发油   |
| 化学抵抗力 | 有耐受性    |
| 材料    | 汗液      |
| 化学抵抗力 | 有耐受性    |
| 材料    | 高级汽油    |
| 化学抵抗力 | 有条件的耐受性 |
| 材料    | 水       |
| 化学抵抗力 | 有耐受性    |
| 材料    | 紫外      |
| 化学抵抗力 | 不稳定     |
| 材料    | 臭氧      |
| 化学抵抗力 | 不稳定     |

通用参数

|              |             |        |      |
|--------------|-------------|--------|------|
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-0         | 外壳基本材料 | 塑料材质 |
| 防护等级         | IP65, 插接状态下 | 系列     | HQ   |
| EMC 外壳       | 无           |        |      |

**HDC HQP DOD 2B0**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

**技术数据**

www.weidmueller.com

尺寸大小

|      |         |        |         |
|------|---------|--------|---------|
| 进线   | 带插针式    | 外壳宽度 C | 29 mm   |
| 外壳总长 | 48.4 mm | 外壳高度 B | 23.5 mm |

运行

|               |            |         |      |
|---------------|------------|---------|------|
| 电缆螺旋连接, 数量    | 0          | 电缆接头尺寸  | none |
| 插头/插座/盖板      | 防尘盖        | 罩盖      | 带盖板  |
| 两侧输入电缆数量      | 0          | 外壳设计    | 插座盖板 |
| 锁定系统设计        | 侧面锁定, 普通高度 | 类型      | 标准   |
| 安装尺寸          | HQ         | 进线      | 带插针式 |
| 型号            | 盖          | 机罩设计    | 十字托架 |
| 密封            | 无密封        | 可使用抓线安装 | 是    |
| 颜色 (RAL)      | RAL 1001   | BG      | HQ   |
| 适用于 ModuPlug® | 无          |         |      |

分类


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000437    | ETIM 9.0    | EC000437    |
| ETIM 10.0   | EC000437    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 |             |             |

**HDC HQP DOD 2B0**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

图纸

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



HDC HQP DOD 2B0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

附件

穿体式插座外壳



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。  
设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。  
外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。  
镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。  
魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。目前，HQ 系列能够提供特殊的保护功能——可以用一把挂锁安全锁住穿体式插座外壳（盖子和金属夹具）。

通用订货数据

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 类型         | HDC HQP ALU                | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">1003040000</a> | HDC - 外壳, 安装尺寸: HQ, 防护等级: IP65, 插接状态下, 穿体式插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: none |
| GTIN (EAN) | 4032248697977              |  |
| 数量         | 1 ST                       |  |
| 类型         | HDC HQP ALU CS             | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">1354950000</a> | HDC - 外壳, 安装尺寸: HQ, 防护等级: IP65, 插接状态下, 穿体式插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: none |
| GTIN (EAN) | 4050118157215              |  |
| 数量         | 1 ST                       |  |

安装外壳, 斜角进线



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。  
设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。  
外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。  
镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。  
魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。目前，HQ 系列能够提供特殊的保护功能——可以用一把挂锁安全锁住穿体式插座外壳（盖子和金属夹具）。

通用订货数据

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 类型         | HDC HQP AWLU               | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">1003060000</a> | HDC - 外壳, 安装尺寸: HQ, 防护等级: IP65, 插接状态下, 穿体式插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: none |
| GTIN (EAN) | 4032248697991              |  |
| 数量         | 1 ST                       |  |

HDC HQP DOD 2B0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

附件

插座外壳



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。目前，HQ 系列能够提供特殊的保护功能——可以用一把挂锁安全锁住穿体式插座外壳（盖子和金属夹具）。

通用订货数据

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 类型         | HDC HQP SLU 1PG16          | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">1003110000</a> | HDC - 外壳, 安装尺寸: HQ, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面 |
| GTIN (EAN) | 4032248698042              | 锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 16                     |
| 数量         | 1 ST                       |   |

对接外壳



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。目前，HQ 系列能够提供特殊的保护功能——可以用一把挂锁安全锁住穿体式插座外壳（盖子和金属夹具）。

通用订货数据

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 类型         | HDC HQP KOLU 1PG16         | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">1003120000</a> | HDC - 外壳, 安装尺寸: HQ, 防护等级: IP65, 插接状态下, 耦合装置外壳, |
| GTIN (EAN) | 4032248698059              | 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 16                  |
| 数量         | 1 ST                       |  |

## HDC HQP DOD 2B0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## 穿体式插座外壳



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。目前，HQ 系列能够提供特殊的保护功能——可以用一把挂锁安全锁住穿体式插座外壳（盖子和金属夹具）。

## 通用订货数据

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 类型         | HDC HQM ALU                | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">1003050000</a> | HDC - 外壳, 安装尺寸: HQ, 防护等级: IP65, 插接状态下, 穿体式插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: none |
| GTIN (EAN) | 4032248697984              |  |
| 数量         | 1 ST                       |  |
| 类型         | HDC HQM ALU CS             | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">1251680000</a> | HDC - 外壳, 安装尺寸: HQ, 防护等级: IP65, 插接状态下, 穿体式插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: none |
| GTIN (EAN) | 4050118051803              |  |
| 数量         | 1 ST                       |  |