

SMSE FE MCZ 1.5/PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



组合端子式的开放式微型外壳，提供 5 个带弹片联接的接线点。可旋转的透明盖片用于标记，且便于调节电位计和状态显示。上面 3 个接点可通过插拔式横联件联接。同时可提供顶盖。线端子形式的开放式微型外壳，带有 5 种弹片联接。透明的可旋转顶板用于电位计和状态显示的标记和读取。上面 3 种联接通过跳线横联。同时可提供用于外壳封闭的盖板。

通用订货数据

版本	PCB plug-in connector, PE contact for MCZ, Accessories
订货号	1003280000
类型	SMSE FE MCZ 1.5/PE
GTIN (EAN)	4032248699063
数量	100 items

SMSE FE MCZ 1.5/PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	22 mm	深度 (英寸)	0.8661 inch
高度	13.4 mm	高度 (英寸)	0.5276 inch
宽度	4.3 mm	宽度 (英寸)	0.1693 inch
净重	1.31 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

材料数据

阻燃等级符合 UL 94	V-0	基础材料	青铜材质
--------------	-----	------	------

常规数据

颜色编码	银灰色	防护等级	IP20 (安装后)
安装导轨已装备	TS 35 x 15	比色表 (相似)	RAL 7001

外壳属性

横联	无
----	---

组件属性

横联	无	联接类型	压钳式连接
----	---	------	-------

分类

ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ETIM 10.0	EC000897	ECLASS 14.0	27-25-01-01
ECLASS 15.0	27-25-01-01		

安装开孔

