BCZ 3.81 AH11 BK BX



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

产品图片







有效保护、优化人体工程学和封闭式设计:

从已连接导体的应力消除到视觉/接触保护和拆卸辅助:可选的改装罩执行机械、视觉和触觉功能。

两个半壳牢固地扣在一起,完全包围插头并提供以下功能:

- 扎带或集成电缆夹提供应力消除。
- 用 Dekafix 标签或粘贴条标记
- 并排安装,不损失极数或偏移间距
- 兼容:适用于带或不带法兰或固定角件的插头
- 灵活:根据尺寸,提供 1-3 个不同方向的电缆出口 魏德米ü勒罩能够实现更高的稳定性、更好的识别效果、完 全兼容性和多功能性。

结果:在任何应用中都能实现最大的可靠性和用户友好 性。

通用订货数据

版本	PCB 接插件, 附件, 盖板, 黑色, 回路数: 11
订货号	<u>1005360000</u>
类型	BCZ 3.81 AH11 BK BX
GTIN (EAN)	4032248752584
数量	10 items
产品数据	
包装	盒装

1

BCZ 3.81 AH11 BK BX



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批					
ROHS	一致				
ママス					
5. ≤	0.1				
争重 ————————————————————————————————————	8.1 g			1	
不保产品合规					
oHS 合规状态	合规,无例外	**************************************			
EACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高原	支天注物质 (SVHC)			
系统规格 					
∸品系列	OMNIMATE 信号 - BC/SC 3.81 系列				
同距 P(单位:mm)	3.81 mm				
可距 P(单位:inch)	0.150 "				
回路数 1. (in ala)	11				
1 (inch)	0.150 "				
插针排数	1 扭矩类型	T#	 i盖螺钉		
了条 位是	使用信息		温紧力矩	最小	0.4 Nm
		1	エ系ノハモ	最大	0.4 Nm
才料数据					
色缘材料	PA 66 GF 30	颜色编码		黑色	
と色表 (相似)	RAL 9011	Moisture Level (MSL)		<i>m</i> .	
B燃等级符合 UL 94	V-0	 触点材料		 铜合金	
最低存放温度.	-40 °C	最高存放温度		70 °C	
最低操作温度	-50 °C	最高操作温度		100 °C	
景小安装温度	-25 °C	最大安装温度范围		100 °C	
回装					
	盒装	VPE 长度		280.00 mm	1
/PE 宽度	210.00 mm	VPE 高度		153.00 mm	
额定数据符合 IEC 标准					
衣据标准进行测试	IEC 60664-1, IEC 61984				
重要注意事项					
PC 标准的符合性	符合性:该产品根据国际认可的标准进行开发、生产和交付,符合数据页中确保的特性,装饰性特				
备注	满足 IPC-A-610 "等级 2"。其他针对产品的权利主张可以应要求进行评估。 • Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months				
分类					
TIM 6 O	EC002042	ETIM 7.0		EC002042	
ETIM 6.0 ETIM 8.0	EC002943 EC002943	ETIM 7.0 ETIM 9.0		EC002943 EC002943	
					2
ETIM 10.0 ECLASS 9.1	EC002943 27-44-04-92	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0		27-44-04-9 27-44-04-9	_

目录日期/图纸 2

数据信息页

BCZ 3.81 AH11 BK BX



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

ECLASS 11.0	27-46-04-05	ECLASS 12.0	27-46-04-05
ECLASS 13.0	27-46-04-05	ECLASS 14.0	27-46-04-05
ECLASS 15.0	27-46-04-05		

BCZ 3.81 AH11 BK BX



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸

产品图片





应用举例

Dimensional drawing

