

SAI-T-5S-PARA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



通用订货数据

版本	Y 联接器, M12
订货号	1009370000
类型	SAI-T-5S-PARA
GTIN (EAN)	4032248713622
数量	1 items

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

净重

24.64 g

环保产品合规

RoHS 合规状态

符合要求

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

4060c755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497

技术资料 可定制接插件

回路数	5	编码	A 编码
插针镀层	镀金的	触点材料	CuSn
额定电压	60 V	额定电流	4 A
防护等级	IP67	污染等级	3
电缆接头	M 12	外壳温度范围	-25...+85 °C

联接数据

组件出线口 - 接插件	M12 孔式	单出线口 1 - 接插件	M12 孔式
单出线口 2 - 接插件	M12 针式	拧紧力矩	M12: 0.8 - 1.2Nm

标准

连接器标准 IEC 61076-2-101

通用参数

回路数	5	编码	A 编码
联接螺纹	M12	插针镀层	镀金的
触点材料	CuSn	额定电压	60 V
额定电流	4 A	防护等级	IP67
污染等级	3	电缆接头	M 12
端口 1	M12/M12	端口 2	螺钉
外壳温度范围	-25...+85 °C	导线外径	-

分类

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		

图纸

接线图

