

VG PG16-MS54 ZR 7.5-15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



魏德米勒不仅为多种应用供应多种电缆接头，还提供多样化的接线盒。
 黄铜、塑料和不锈钢制成的电缆接头符合最多样化的 IP 防护等级，适合任何工业接线盒。
 不同系列和应用的电缆接头通过了 VDE、UL、UR、cULus、DNV GL 或 EN 45545 认证和测试。

通用订货数据

版本	VG MS ZR (标准黄铜电缆接头, 多重密封), 电缆接头, PG 16, 6.5 mm, OD min. 7.5 - OD max. 15 mm, 黄铜材质, 镀镍的
订货号	1009620000
类型	VG PG16-MS54 ZR 7.5-15
GTIN (EAN)	4032248714391
数量	50 items
交货状态	已取消
有效期	2024-08-31T00:00:00+02:00
替代产品	VG 16-MS68

VG PG16-MS54 ZR 7.5-15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

长度	27 mm	长度 (英寸)	1.063 inch
净重	25.52 g		

温度

工作温度 -20 °C...80 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

通用参数

最大电缆外径	15 mm	最小电缆外径	7.5 mm
最大工作温度	80 °C	最小工作温度	-20 °C
卤素	不	AF 尺寸 1	22 mm
AF 尺寸 2	24 mm	防护等级	IP54
电缆接头	PG	基础材料	黄铜材质, 镀镍的
密封件	NBR	多层密封圈中的切口, 直径 1	7.5 mm
多层密封圈中的切口, 直径 2	10 mm	多层密封圈中的切口, 直径 3	12.5 mm
多层密封圈中的切口, 直径 4	15 mm	螺纹 (外部)	PG 16
螺纹长度	6.5 mm	螺帽最大扭矩	5.00 Nm
支撑螺丝最大扭矩	7.50 Nm	支撑螺丝最小扭力	7.50 Nm
螺帽最小扭矩	5.00 Nm		

分类

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

VG PG16-MS54 ZR 7.5-15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

黄铜锁紧螺母，镀镍板



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

类型	SKMU PG 16-MS	版本	
订货号	1694110000		SKMU MS (黄铜防松螺母), 防松螺母, PG 16, 3 mm, 黄铜材质, 镀镍的
GTIN (EAN)	4008190872274		
数量	100 ST		

氯丁橡胶扁平垫圈 - GWDR NP



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

类型	GWDR PG 16-NP	版本	
订货号	1719580000		GWDR NP (扁平垫圈 - 氯丁橡胶), 密封圈, PG 16, 氯丁橡胶
GTIN (EAN)	4008190352844		
数量	100 ST		

聚乙烯扁平垫圈 - GWDR PO



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

类型	GWDR PG 16-PO	版本	
订货号	1719480000		GWDR PO (扁平垫圈 - 聚乙烯), 密封圈, PG 16, 聚乙烯胺
GTIN (EAN)	4008190352745		
数量	100 ST		