

与插图相似



魏德米勒不仅为多种应用供应多种电缆接头，还提供多样化的接线盒。  
 黄铜、塑料和不锈钢制成的电缆接头符合最多样化的 IP 防护等级，适合任何工业接线盒。  
 不同系列和应用的电缆接头通过了 VDE、UL、UR、cULus、DNV GL 或 EN 45545 认证和测试。

通用订货数据

版本	VG S (标准不锈钢电缆接头), 电缆接头, 直, PG 11, 6 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, 不锈钢 1.4305 (303)
订货号	<a href="#">1009760000</a>
类型	VG 11-SS 68 KB 5-10
GTIN (EAN)	4032248714483
数量	50 items
交货状态	已取消
有效期	2024-08-31T00:00:00+02:00
替代产品	<a href="#">VG 11-MS68</a>

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

高度	25.5 mm	高度 (英寸)	1.0039 inch
长度	31.5 mm	长度 (英寸)	1.2402 inch
净重	28.16 g		

温度

工作温度 -40 °C...100 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外  
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

最大电缆外径	10 mm	最小电缆外径	5 mm
O 型圈	NBR	拧紧力矩	5 Nm
最大工作温度	100 °C	最小工作温度	-40 °C
螺距	1.41 mm	卤素	是
AF 尺寸 1	22 mm	AF 尺寸 2	22 mm
AF 尺寸	22 mm	防护等级	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), IP69K
电缆接头	PG, PG 11	基础材料	不锈钢1.4305 (303)
密封件	CR	密封	NBR
螺纹 (外部)	PG 11	螺纹长度	6 mm
螺帽最大扭矩	7.50 Nm	防护等级 (UL)	Type 4X
支撑螺丝最大扭矩	5.50 Nm	支撑螺丝最小扭力	4.50 Nm
螺帽最小扭力	6.50 Nm		

分类

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

VG 11-SS 68 KB 5-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

附件

黄铜锁紧螺母，镀镍板



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

类型	SKMU PG 11-MS	版本	
订货号	<a href="#">1694090000</a>	SKMU MS (黄铜防松螺母), 防松螺母, PG 11, 3 mm, 黄铜材质, 镀镍的	
GTIN (EAN)	4008190872250		
数量	100 ST		

氯丁橡胶扁平垫圈 - GWDR NP



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

类型	GWDR PG 11-NP	版本	
订货号	<a href="#">1719560000</a>	GWDR NP (扁平垫圈 - 氯丁橡胶), 密封圈, PG 11, 氯丁橡胶	
GTIN (EAN)	4008190352820		
数量	100 ST		

聚乙烯扁平垫圈 - GWDR PO



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

类型	GWDR PG 11-PO	版本	
订货号	<a href="#">1719460000</a>	GWDR PO (扁平垫圈 - 聚乙烯), 密封圈, PG 11, 聚乙烯	
GTIN (EAN)	4008190352714		
数量	100 ST		