数据信息页

VG 29-SS 68 KB 18-25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



魏德米勒不仅为多种应用供应多种电缆接头，还提供多样化的接线盒。
黄铜、塑料和不锈钢制成的电缆接头符合最多样化的 IP 防护等级，适合任何工业接线盒。
不同系列和应用的电缆接头通过了
VDE、UL、UR、cULus、DNV GL或EN 45545认证和测试。

通用订货数据

版本	VG S (标准不锈钢电缆接头), 电缆接头, 直, PG 29, 8 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, 不锈钢1.4305 (303)
订货号	1009800000
类型	VG 29-SS 68 KB 18-25
GTIN (EAN)	4032248714629
数量	20 items
交货状态	本产品即将停产。
有效期	2024-08-31T00:00:00+02:00
替代产品	VG 29-MS68

数据信息页

VG 29-SS 68 KB 18-25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证	
ROHS	一致

尺寸和重量

高度	38.5 mm	高度 (英寸)	1.5157 inch
长度	46.5 mm	长度 (英寸)	1.8307 inch
净重	117.17 g		

温度

工作温度	-40 °C...100 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规，无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

最大电缆外径	25 mm	最小电缆外径	18 mm
O 型圈	NBR	拧紧力矩矩	15 Nm
最大工作温度	100 °C	最小工作温度	-40 °C
螺距	1.59 mm	卤素	是
AF 尺寸 1	41 mm	AF 尺寸 2	41 mm
AF 尺寸	41 mm	防护等级	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), IP69K
电缆接头	PG, PG 29	基础材料	不锈钢1.4305 (303)
密封件	CR	密封	NBR
螺纹 （外部）	PG 29	螺纹长度	8 mm
螺帽最大扭矩	31.00 Nm	防护等级（UL）	Type 4X
支撑螺丝最大扭力	15.50 Nm	支撑螺丝最小扭力	14.50 Nm
螺帽最小扭矩	29.00 Nm		

分类

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

VG 29-SS 68 KB 18-25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

黄铜锁紧螺母，镀镍板



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

类型	SKMU PG29-MS	版本
订货号	1719210000	SKMU MS (黄铜防松螺母), 防松螺母, PG 29, 4 mm, 黄铜材质, 镀镍的
GTIN (EAN)	4008190352431	
数量	50 ST	

氯丁橡胶扁平垫圈 - GWDR NP



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

类型	GWDR PG29-NP	版本
订货号	1719600000	GWDR NP (扁平垫圈 - 氯丁橡胶), 密封圈, PG 29, 氯丁橡胶
GTIN (EAN)	4008190352868	
数量	50 ST	

聚乙烯扁平垫圈 - GWDR PO



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

类型	GWDR PG29-PO	版本
订货号	1719500000	GWDR PO (扁平垫圈 - 聚乙烯), 密封圈, PG 29, 聚乙烯胺
GTIN (EAN)	4008190352769	
数量	50 ST	