

与插图相似



魏德米勒不仅为多种应用供应多种电缆接头，还提供多样化的接线盒。
黄铜、塑料和不锈钢制成的电缆接头符合最多样化的 IP 防护等级，适合任何工业接线盒。
不同系列和应用的电缆接头通过了
VDE、UL、UR、cULus、DNV GL或EN 45545认证和测试。

通用订货数据

版本	VG S (标准不锈钢电缆接头), 电缆接头, PG 48, 14 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, 不锈钢 1.4305 (303)
订货号	1009830000
类型	VG 48-SS 68 KB 34-44
GTIN (EAN)	4032248714650
数量	10 items
交货状态	已取消
最后下单日期	2014-05-20T00:00:00+02:00

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

长度	63.5 mm	长度 (英寸)	2.5 inch
净重	357 g		

温度

工作温度	-40 °C...100 °C
------	-----------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

最大电缆外径	44 mm	最小电缆外径	34 mm
O 型圈	NBR	拧紧力矩	35 Nm
最大工作温度	100 °C	最小工作温度	-40 °C
卤素	是	AF 尺寸 1	65 mm
AF 尺寸 2	65 mm	防护等级	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟)
电缆接头	PG	基础材料	不锈钢 1.4305 (303)
密封件	CR	螺纹 (外部)	PG 48
螺纹长度	14 mm	螺帽最大扭矩	52.00 Nm
防护等级 (UL)	Type 4X	支撑螺丝最大扭矩	36.00 Nm
支撑螺丝最小扭力	34.00 Nm	螺帽最小扭矩	48.00 Nm

分类

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

VG 48-SS 68 KB 34-44

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

黄铜锁紧螺母，镀镍板



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

类型	SKMU PG48-MS	版本
订货号	1719240000	SKMU MS (黄铜防松螺母), 防松螺母, PG 48, 5.5 mm, 黄铜材质, 镀镍的
GTIN (EAN)	4008190352493	
数量	10 ST	

氯丁橡胶扁平垫圈 - GWDR NP



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

类型	GWDR PG48-NP	版本
订货号	1719630000	GWDR NP (扁平垫圈 - 氯丁橡胶), 密封圈, PG 48, 氯丁橡胶
GTIN (EAN)	4008190352899	
数量	5 ST	

聚乙烯扁平垫圈 - GWDR PO



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

类型	GWDR PG48-PO	版本
订货号	1719530000	GWDR PO (扁平垫圈 - 聚乙烯), 密封圈, PG 48, 聚乙烯胶
GTIN (EAN)	4008190352790	
数量	5 ST	