

VGM25-SS 68 KB 10-14

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



魏德米勒不仅为多种应用供应多种电缆接头，还提供多样化的接线盒。

黄铜、塑料和不锈钢制成的电缆接头符合最多样化的 IP 防护等级，适合任何工业接线盒。

不同系列和应用的电缆接头通过了 VDE、UL、UR、cULus、DNV GL或EN 45545认证和测试。

通用订货数据

版本	VG S (标准不锈钢电缆接头), 电缆接头, 直, M 25, 8 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, 不锈钢1.4305 (303)
订货号	1009870000
类型	VGM25-SS 68 KB 10-14
GTIN (EAN)	4032248714698
数量	25 items

VGM25-SS 68 KB 10-14

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

MAMID 认证



RoHS

一致

尺寸和重量

高度	37.5 mm	高度 (英寸)	1.4764 inch
长度	35.5 mm	长度 (英寸)	1.3976 inch
净重	39.2 g		

温度

工作温度 -40 °C...100 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

电缆接头认证号

电缆接头 (GERMLLOYD) 认证号	E-14047	DEF 验收条件	DNV
----------------------	---------	------------	-----

通用参数

最大电缆外径	14 mm	最小电缆外径	10 mm
O 型圈	NBR	拧紧力矩矩	11 Nm
最大工作温度	100 °C	最小工作温度	-40 °C
螺距	1.5 mm	卤素	是
AF 尺寸 1	24 mm	AF 尺寸 2	27 mm
AF 尺寸	24 mm	防护等级	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), IP69K
电缆接头	公制的, M 25	基础材料	不锈钢 1.4305 (303)
密封件	CR	密封	NBR
螺纹 (外部)	M 25	螺纹长度	8 mm
螺帽最大扭矩	11.50 Nm	防护等级 (UL)	Type 4X
支撑螺丝最大扭力	6.50 Nm	支撑螺丝最小扭力	5.50 Nm
螺帽最小扭矩	10.50 Nm		

分类

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

VGM25-SS 68 KB 10-14

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件**黄铜锁紧螺母，镀镍板**

除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

类型	SKMU M25 MS	版本
订货号	1737010000	SKMU MS (黄铜防松螺母), 防松螺母, M 25, 3.5 mm, 黄铜材质, 镀镍的
GTIN (EAN)	4008190956486	
数量	100 ST	

黄铜锁紧螺母，自然表面处理

除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

类型	SKMU M25 MS SC	版本
订货号	0930640003	SKMU MS (黄铜防松螺母), 防松螺母, M 25, 4 mm, 黄铜材质
GTIN (EAN)	4032248976072	
数量	25 ST	

氯丁橡胶扁平垫圈 - GWDR NP

除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

类型	GWDR M25-NP	版本
订货号	1736250000	GWDR NP (扁平垫圈 - 氯丁橡胶), 密封圈, M 25, 氯丁橡胶
GTIN (EAN)	4008190956042	
数量	100 ST	

VGM25-SS 68 KB 10-14

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件**聚乙烯扁平垫圈 - GWDR PO**

除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

类型	GWDR M25-PO	版本
订货号	1777950000	GWDR PO (扁平垫圈 - 聚乙烯), 密封圈, M 25, 聚乙烯胶
GTIN (EAN)	4032248158218	
数量	50 ST	

硫化纤维垫圈 - KSWF

除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

类型	KSWF M25	版本
订货号	0899770000	KSWF (扁平垫圈 - 硫化纤维), 密封圈, M 25, 纤维板
GTIN (EAN)	4032248850167	
数量	25 ST	

尼龙扁平垫圈 - KSWN

除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

类型	KSWN M25	版本
订货号	1076640000	KSWN (扁平垫圈 - 尼龙), 密封圈, M 25, 尼龙 6
GTIN (EAN)	4032248838684	
数量	25 ST	