

**VGM50-SS 68 KB 22-32**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 与插图相似



魏德米勒不仅为多种应用供应多种电缆接头，还提供多样化的接线盒。

黄铜、塑料和不锈钢制成的电缆接头符合最多样化的 IP 防护等级，适合任何工业接线盒。

不同系列和应用的电缆接头通过了 VDE、UL、UR、cULus、DNV GL或EN 45545认证和测试。

## 通用订货数据

|            |  |
|------------|--|
| 版本         | VG S (标准不锈钢电缆接头), 电缆接头, 直, M 50, 9 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, 不锈钢1.4305 (303) |
| 订货号        | <a href="#">1009900000</a>   |
| 类型         | VGM50-SS 68 KB 22-32   |
| GTIN (EAN) | 4032248714728  |
| 数量         | 5 items  |

**VGM50-SS 68 KB 22-32**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****审批**

MAMID 认证



RoHS

一致

**尺寸和重量**

|    |         |         |             |
|----|---------|---------|-------------|
| 高度 | 46 mm   | 高度 (英寸) | 1.811 inch  |
| 长度 | 55 mm   | 长度 (英寸) | 2.1654 inch |
| 净重 | 249.5 g |         |             |

**温度**

工作温度 -40 °C...100 °C

**环保产品合规**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态  | 合规, 无例外                    |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

**电缆接头认证号**

|                      |         |            |     |
|----------------------|---------|------------|-----|
| 电缆接头 (GERMLLOYD) 认证号 | E-14047 | DEF   验收条件 | DNV |
|----------------------|---------|------------|-----|

**通用参数**

|          |           |           |  |
|----------|-----------|-----------|--|
| 最大电缆外径   | 32 mm     | 最小电缆外径    | 22 mm  |
| O 型圈     | NBR       | 拧紧力矩      | 40 Nm  |
| 最大工作温度   | 100 °C    | 最小工作温度    | -40 °C                                       |
| 螺距       | 1.5 mm    | 卤素        | 是  |
| AF 尺寸 1  | 50 mm     | AF 尺寸 2   | 55 mm  |
| AF 尺寸    | 50 mm     | 防护等级      | IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), IP69K |
| 电缆接头     | 公制的, M 50 | 基础材料      | 不锈钢 1.4305 (303)                             |
| 密封件      | CR        | 密封        | NBR  |
| 螺纹 (外部)  | M 50      | 螺纹长度      | 9 mm   |
| 螺帽最大扭矩   | 43.00 Nm  | 防护等级 (UL) | Type 4X                                      |
| 支撑螺丝最大扭力 | 18.50 Nm  | 支撑螺丝最小扭力  | 17.50 Nm                                     |
| 螺帽最小扭矩   | 41.00 Nm  |           |  |

**分类**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000441    | ETIM 9.0    | EC000441    |
| ETIM 10.0   | EC000441    | ECLASS 14.0 | 27-14-08-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-01 |             |             |

**VGM50-SS 68 KB 22-32**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件****黄铜锁紧螺母，镀镍板**

除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

**通用订货数据**

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 类型         | SKMU M50 MS                | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">1737040000</a> | SKMU MS (黄铜防松螺母), 防松螺母, M 50, 5 mm, 黄铜材质, 镀镍的 |
| GTIN (EAN) | 4008190956516              |   |
| 数量         | 25 ST                      |   |

**黄铜锁紧螺母，自然表面处理**

除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

**通用订货数据**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 类型         | SKMU M50 MS SC             | 版本                                       |
| 订货号        | <a href="#">0930640006</a> | SKMU MS (黄铜防松螺母), 防松螺母, M 50, 5 mm, 黄铜材质 |
| GTIN (EAN) | 4032248976102              |  |
| 数量         | 5 ST                       |  |

**氯丁橡胶扁平垫圈 - GWDR NP**

除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

**通用订货数据**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 类型         | GWDR M50-NP                | 版本                                     |
| 订货号        | <a href="#">1736280000</a> | GWDR NP (扁平垫圈 - 氯丁橡胶), 密封圈, M 50, 氯丁橡胶 |
| GTIN (EAN) | 4008190956073              |  |
| 数量         | 20 ST                      |  |

**VGM50-SS 68 KB 22-32**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件****聚乙烯扁平垫圈 - GWDR PO**

除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

**通用订货数据**

|            |                            |                                       |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|
| 类型         | GWDR M50-PO                | 版本                                    |
| 订货号        | <a href="#">1777980000</a> | GWDR PO (扁平垫圈 - 聚乙烯), 密封圈, M 50, 聚乙烯胶 |
| GTIN (EAN) | 4032248158249              |                                       |
| 数量         | 50 ST                      |                                       |

**硫化纤维垫圈 - KSWF**

除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

**通用订货数据**

|            |                            |                                    |
|------------|----------------------------|------------------------------------|
| 类型         | KSWF M50                   | 版本                                 |
| 订货号        | <a href="#">1076720000</a> | KSWF (扁平垫圈 - 硫化纤维), 密封圈, M 50, 纤维板 |
| GTIN (EAN) | 4032248838646              |                                    |
| 数量         | 25 ST                      |                                    |

**尼龙扁平垫圈 - KSWN**

除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

**通用订货数据**

|            |                            |                                   |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 类型         | KSWN M50                   | 版本                                |
| 订货号        | <a href="#">0900660000</a> | KSWN (扁平垫圈 - 尼龙), 密封圈, M 50, 尼龙 6 |
| GTIN (EAN) | 4032248850105              |                                   |
| 数量         | 25 ST                      |                                   |