数据信息页

# SAISGS-M-4A-3.5/5.5-M8-IF

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



缆线长度往往各异。 魏德米勒因此提供可定制的多种直插式接头与电缆的总成。
反向插座和插槽，用于客户定制的M8、M12、M16和7/8"联接， 结实耐用，十分适合用于机械工程。 M8圆形接插件尤为适合空间有限的应用。
螺钉联接能在应用中得到广泛使用。 导线,或是带管状端头的导线， 可以插入连接件并用螺钉加固。 这种经典又经济的联接, 同样可以支持多导线联接。

## 通用订货数据

| | |
|---|---|
| 版本 | 可现场安装的接插件, M8 |
| 订货号 | 1010070000 |
| 类型 | SAISGS-M-4A-3.5/5.5-M8-IF |
| GTIN (EAN) | 4032248715282 |
| 数量 | 1 items |

# 数据信息页

## SAISGS-M-4A-3.5/5.5-M8-IF

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

### 审批

| | |
|---|---|
| MAMID 认证 |  |
| ROHS | 一致 |
| UL File Number Search | UL 网站 |
| 证书号 (cULus) | E307231 |

### 尺寸和重量

| | |
|---|---|
| 净重 | 27.95 g |

### 环保产品合规

| | |
|---|---|
| RoHS 合规状态 | 符合要求 |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |

### 技术资料 可定制接插件

| | | | |
|---|---|---|---|
| 回路数 | 4 | 编码 | 无 |
| 插针镀层 | 镀金的 | 联接类型 | 螺钉联接 |
| 外壳基本材料 | CuZn | 绝缘电阻 | 108 Ω |
| 最大电缆直径 | 5.5 mm | 最小电缆直径 | 3.5 mm |
| 最大压接面积 | 0.5 mm² | 最小压接面积 | 0.14 mm² |
| 额定电压 | 60 V | 额定电流 | 4 A |
| 防护等级 | IP67 | 插拔次数 | ≥ 100 |
| 污染等级 | 3 | 端头类型 | 公头 |
| 屏蔽连接 | 是 | 螺纹环材料 | 锌压铸 |
| 外壳温度范围 | -40 … +85 ° C | | |

### 分类

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC002635 | ETIM 9.0 | EC002635 |
| ETIM 10.0 | EC002635 | ECLASS 14.0 | 27-44-01-16 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-16 | | |