

IE-BHS-V14M-RJA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



PushPull 接插件, IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET)
金属, RJ45空外壳

通用订货数据

| | |
|------------|----------------------------|
| 版本 | Empty enclosure |
| 订货号 | 1011540000 |
| 类型 | IE-BHS-V14M-RJA |
| GTIN (EAN) | 4032248718689 |
| 数量 | 10 items |

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

证书号 (cULus)

E316369

尺寸和重量

| | | | |
|----|---------|---------|-------------|
| 深 | 34.7 mm | 深度 (英寸) | 1.3661 inch |
| 高度 | 42 mm | 高度 (英寸) | 1.6535 inch |
| 宽度 | 22.2 mm | 宽度 (英寸) | 0.874 inch |
| 净重 | 20.49 g | | |

温度

| | | |
|------|------|----------------|
| 存储温度 | 工作温度 | -40 °C...70 °C |
| 安装温度 | | |

环保产品合规

| | |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 无例外 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

通用参数

| | | | |
|------|--|--------|-----|
| 颜色编码 | 其他 | 外壳基本材料 | 铸锌 |
| 防护等级 | IP67 | 插拔次数 | 750 |
| 构成 | 带标记牌支架9*11 mm的 插头外壳; 适合RJ45和 LWL插芯 | | |

通用标准

| | | | |
|-------|-------------------------|-------------|---------|
| 连接器标准 | IEC 61076-3-117 Var. 14 | 证书号 (cULus) | E316369 |
|-------|-------------------------|-------------|---------|

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001031 | ETIM 9.0 | EC001031 |
| ETIM 10.0 | EC001031 | ECLASS 14.0 | 27-19-01-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-19-01-04 | | |


IE-BHS-V14M-RJA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

安装开孔



IE-BHS-V14M-RJA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

RJ45

RJ45 插芯适用于 1/4/5/14 版接插件、HDC 以及 IE-OM...、IE-OP... 和 IE-CC... 接线盒



通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------|
| 类型 | IE-BI-RJ45-FJ-B | 版本 |
| 订货号 | 1963840000 | RJ45 插座, 底座连接器, TIA-568B |
| GTIN (EAN) | 4032248651894 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 类型 | IE-BI-RJ45-FJ-P | 版本 |
| 订货号 | 1963830000 | RJ45 插座, 底座连接器, PROFINET |
| GTIN (EAN) | 4032248646159 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 类型 | IE-BI-RJ45-FJ-A | 版本 |
| 订货号 | 1962850000 | RJ45 插座, 底座连接器, TIA-568A |
| GTIN (EAN) | 4032248645053 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 类型 | IE-BI-RJ45-C | 版本 |
| 订货号 | 1962840000 | RJ45 插座, 法兰部件 耦合 |
| GTIN (EAN) | 4032248645046 | |
| 数量 | 10 ST | |

USB



FrontCom® Vario 集多种功能于一个框架内。系统易于安装, 您可以从多种数据、信号和供电模块规格中选择所需的配置。FrontCom® Vario 不仅结构极为紧凑, 还提供一系列独特的功能, 能保证您的项目规划和实施安全、快速和持久。不仅如此, FrontCom® Vario 系统的外壳设计美观, 同时具备最高的耐冲击性能并达到 IP 65 防护等级。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------|
| 类型 | IE-BI-USB-A | 版本 |
| 订货号 | 1019570000 | USB 插芯, 法兰部件, 型号 A |
| GTIN (EAN) | 4032248731602 | |
| 数量 | 1 ST | |

IE-BHS-V14M-RJA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

附件

www.weidmueller.com

Hybrid

混合式，10 极。插芯适用于 14 版接插件变体



通用订货数据

| | | | |
|------------|----------------------------|----|--|
| 类型 | IE-BI-HYB-10P | 版本 | |
| 订货号 | 1069010000 | | Flange insert, for flange insert, Hybrid |
| GTIN (EAN) | 4032248823970 | | |
| 数量 | 10 ST | | |
| 类型 | IE-BIC-HYB-P-0,5-300 | 版本 | |
| 订货号 | 1096150000 | | Crimp contact, for flange insert, Hybrid |
| GTIN (EAN) | 4032248869114 | | |
| 数量 | 300 ST | | |