

**IE-PH-V14M-RJ****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

PushPull 接插件, IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET)  
金属, RJ45空外壳

**通用订货数据**

版本	Empty enclosure
订货号	<a href="#">1011560000</a>
类型	IE-PH-V14M-RJ
GTIN (EAN)	4032248718696
数量	10 items

## IE-PH-V14M-RJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	<a href="#">UL 网站</a>
证书号 (cULus)	E316369

## 尺寸和重量

深	72.45 mm	深度 (英寸)	2.8524 inch
高度	26.8 mm	高度 (英寸)	1.0551 inch
宽度	22.3 mm	宽度 (英寸)	0.878 inch
净重	57.5 g		

## 温度

存储温度	工作温度	-40 °C...70 °C
安装温度		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

## 通用参数

颜色编码	其他	外壳基本材料	镀锌
防护等级	IP67	插拔次数	750
构成	带标记牌支架9*11 mm的插头外壳；适合RJ45和LWL插芯		

## 通用标准

连接器标准	IEC 61076-3-117 Var. 14	证书号 (cULus)	E316369
-------	-------------------------	-------------	---------

## 分类

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

**IE-PH-V14M-RJ**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


**图纸**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**尺寸图**

---

---



**IE-PH-V14M-RJ**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件****RJ45**

RJ45 插芯适用于 1/4/5/14 版接插件、HDC 以及 IE-OM...、IE-OP... 和 IE-CC... 接线盒

**通用订货数据**

类型	IE-PI-RJ45-FH	版本
订货号	<a href="#">1962730000</a>	插头 RJ45, 插头插芯RJ45, 无需工具安装, TIA-568A, EIA/TIA T568
GTIN (EAN)	4032248654017	B, PROFINET
数量	10 ST	
类型	IE-PI-RJ45-TH	版本
订货号	<a href="#">1962720000</a>	插头 RJ45, 插头插芯RJ45 压接
GTIN (EAN)	4032248644834	
数量	10 ST	

**Hybrid**

混合式, 10 极。插芯适用于 14 版接插件变体

**通用订货数据**

类型	IE-PI-HYB-10P	版本
订货号	<a href="#">1068990000</a>	Insert, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823963	
数量	1 ST	
类型	IE-PIC-HYB-S-0,5-300	版本
订货号	<a href="#">1096180000</a>	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869152	
数量	300 ST	

**IE-PH-V14M-RJ**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件****空白**

ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。  
适合于以下设备生产商的设备 : Siemens、ABB、Beckhoff 等。

**优点 :**

- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印 : 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

**通用订货数据**

类型	ESG 9/11 K MC NE WS	版本
订货号	<a href="#">1857440000</a>	ESG, 设备标识牌 x 11 mm, PA 66, 颜色编码: 白色, 自我粘贴的
GTIN (EAN)	4032248402731	
数量	200 ST	