


IE-PH-V14M-RJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



PushPull 接插件, IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET)
金属, RJ45空外壳

通用订货数据

| | |
|------------|----------------------------|
| 版本 | Empty enclosure |
| 订货号 | 1011560000 |
| 类型 | IE-PH-V14M-RJ |
| GTIN (EAN) | 4032248718696 |
| 数量 | 10 items |

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

证书号 (cULus)

E316369

尺寸和重量

| | | | |
|----|----------|---------|-------------|
| 深 | 72.45 mm | 深度 (英寸) | 2.8524 inch |
| 高度 | 26.8 mm | 高度 (英寸) | 1.0551 inch |
| 宽度 | 22.3 mm | 宽度 (英寸) | 0.878 inch |
| 净重 | 57.5 g | | |

温度

| | | |
|------|------|----------------|
| 存储温度 | 工作温度 | -40 °C...70 °C |
| 安装温度 | | |

环保产品合规

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 有例外 |
| RoHS 豁免 (如适用/已知) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55 |

通用参数

| | | | |
|------|--|--------|-----|
| 颜色编码 | 其他 | 外壳基本材料 | 镀锌 |
| 防护等级 | IP67 | 插拔次数 | 750 |
| 构成 | 带标记牌支架9*11 mm的 插头外壳; 适合RJ45和 LWL插芯 | | |


通用标准

| | | | |
|-------|-------------------------|-------------|---------|
| 连接器标准 | IEC 61076-3-117 Var. 14 | 证书号 (cULus) | E316369 |
|-------|-------------------------|-------------|---------|

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001031 | ETIM 9.0 | EC001031 |
| ETIM 10.0 | EC001031 | ECLASS 14.0 | 27-19-01-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-19-01-04 | | |

尺寸图



IE-PH-V14M-RJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

附件

www.weidmueller.com

RJ45

RJ45 插芯适用于 1/4/5/14 版接插件、HDC 以及 IE-OM...、IE-OP... 和 IE-CC... 接线盒




通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 类型 | IE-PI-RJ45-FH | 版本 |
| 订货号 | 1962730000 | 插头 RJ45, 插头插芯RJ45, 无需工具安装, TIA-568A, EIA/TIA T568 B, PROFINET |
| GTIN (EAN) | 4032248654017 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 类型 | IE-PI-RJ45-TH | 版本 |
| 订货号 | 1962720000 | 插头 RJ45, 插头插芯RJ45 压接 |
| GTIN (EAN) | 4032248644834 | |
| 数量 | 10 ST | |

Hybrid

混合式, 10 极。插芯适用于 14 版接插件变体



通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 类型 | IE-PI-HYB-10P | 版本 |
| 订货号 | 1068990000 | Insert, for plug insert, Hybrid |
| GTIN (EAN) | 4032248823963 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | IE-PIC-HYB-S-0,5-300 | 版本 |
| 订货号 | 1096180000 | Crimp contact, for plug insert, Hybrid |
| GTIN (EAN) | 4032248869152 | |
| 数量 | 300 ST | |

空白



ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。适合于以下设备生产商的设备: Siemens、ABB、Beckhoff 等。

优点:

- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

通用订货数据

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| 类型 | ESG 9/11 K MC NE WS | 版本 | |
| 订货号 | 1857440000 | ESG, 设备标识牌 x 11 mm, PA 66, 颜色编码: 白色, 自我粘贴的 | |
| GTIN (EAN) | 4032248402731 | | |
| 数量 | 200 ST | | |