

IE-BSS-V14M-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



PushPull 接插件, IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET)
 金属, 含RJ45插芯

通用订货数据

版本	法兰 RJ45, IP67, V14 金属法兰, 耦合 RJ45 - RJ45, 带 RJ45 转换头的标准法兰, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
订货号	1012310000
类型	IE-BSS-V14M-RJ45-C
GTIN (EAN)	4032248719969
数量	10 items

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

证书号 (cULus)

E316369

尺寸和重量

净重

45.27 g

温度

存储温度

工作温度

-40 °C...70 °C

安装温度

环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 无例外

REACH SVHC

不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

端口 1

RJ45

端口 2

RJ45

物品描述

V14 金属法兰, 耦合 RJ45 - RJ45, 带 RJ45 转换头的标准法兰

密封圈材料

EPDM

外壳基本材料

铸锌

目录册

Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)

插针镀层

镍, 镀金

最小护套直径

5 mm

最大护套直径

10 mm

安装方式

2 螺丝

屏蔽

360度; 全封闭外壳

防护等级

IP67

插拔次数

750

通用标准

连接器标准

IEC 61076-3-117 Var. 14,
IEC 60603-7-51

证书号 (cULus)

E316369

电气特性

电源连接器耐压强度, 触点-触点, 最小 ≥ 1500 V AC/DC

介电强度, 触点-触点

 ≥ 1000 V AC/DC

分类

ETIM 8.0

EC001121

ETIM 9.0

EC001121

ETIM 10.0

EC001121


ECLASS 14.0

27-44-03-90

ECLASS 15.0

27-44-03-90

安装开孔



IE-BSS-V14M-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

防尘盖



保护您的设备，防止灰尘和污垢。

通用订货数据

类型	IE-BP-V14P	版本	
订货号	1058310000	法兰外壳-防护盖	
GTIN (EAN)	4032248799404		
数量	10 ST		