

## IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-A

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



PushPull 接插件, IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET)  
金属, 含RJ45插芯

### 通用订货数据

版本	法兰 RJ45, IP67, V14 金属法兰, RJ45 IDC 模块, 带 RJ45 转换头的标准法兰, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
订货号	<a href="#">1012320000</a>
类型	IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-A
GTIN (EAN)	4032248719976
数量	10 items

## IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

证书号 (cULus)

E316369

## 尺寸和重量

净重

4.7 g

## 温度

存储温度

工作温度

-40 °C...70 °C

安装温度

## 环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 无例外

REACH SVHC

不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 通用参数

端口 1

RJ45

端口 2

IDC

物品描述

V14 金属法兰, RJ45 IDC 模块, 带 RJ45 转换头的标准法兰

布线

TIA-568A

密封圈材料

EPDM

外壳基本材料

铸锌

最大绝缘直径

1.6 mm

目录册

Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)

插针镀层

镍, 镀金

连接线径, 硬导线

0.4...0.64 mm

连接导线截面积, 硬导线 (AWG)

AWG 24...AWG 22

连接直径, 软导线

0.48...0.76 mm

连接导线截面积, 软导线 (AWG)

AWG 26...AWG 22

最小护套直径

5 mm

最大护套直径

10 mm

安装方式

2 螺丝

屏蔽

360度; 全封闭外壳

防护等级

IP67

插拔次数

750

## 通用标准

连接器标准

IEC 61076-3-117 Var. 14,  
IEC 60603-7-5 1

证书号 (cULus)

E316369

## 电气特性

电源连接器耐压强度, 触点-触点, 最小

≥ 1500 V AC/DC

介电强度, 触点-触点

≥ 1000 V AC/DC

PoE / PoE+

符合 IEEE 802.3bt

## 分类

ETIM 8.0

EC001121

ETIM 9.0

EC001121

ETIM 10.0

EC001121

ECLASS 14.0

27-44-03-90

ECLASS 15.0

27-44-03-90

安装开孔



## 附件

### 防尘盖



保护您的设备，防止灰尘和污垢。

### 通用订货数据

类型	IE-BP-V14P	版本	
订货号	<a href="#">1058310000</a>	法兰外壳-防护盖	
GTIN (EAN)	4032248799404		
数量	10 ST		