

IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



PushPull 接插件, IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET)
金属, 含RJ45插芯

通用订货数据

版本	法兰 RJ45, IP67, V14 金属法兰, RJ45 IDC 模块, 带 RJ45 转换头的标准法兰, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
订货号	1012320000
类型	IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-A
GTIN (EAN)	4032248719976
数量	10 items

IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS 一致
 UL File Number Search [UL 网站](#)
 证书号 (cULus) E316369

尺寸和重量

净重 4.7 g

温度

存储温度 工作温度 -40 °C...70 °C
 安装温度

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
 REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

端口 1	RJ45	端口 2	IDC
物品描述	V14 金属法兰, RJ45 IDC 模块, 带 RJ45 转换头的标准法兰	布线	TIA-568A
密封圈材料	EPDM	外壳基本材料	铸锌
最大绝缘直径	1.6 mm	目录册	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
插针镀层	镍, 镀金	连接线经, 硬导线	0.4...0.64 mm
连接导线截面积, 硬导线 (AWG)	AWG 24...AWG 22	连接直径, 软导线	0.48...0.76 mm
连接导线截面积, 软导线 (AWG)	AWG 26...AWG 22	最小护套直径	5 mm
最大护套直径	10 mm	安装方式	2 螺丝
屏蔽	360度; 全封闭外壳	防护等级	IP67
插拔次数	750		

通用标准

连接器标准 IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 60603-7-51 证书号 (cULus) E316369

电气特性

电源连接器耐压强度, 触点-触点, 最小 ≥ 1500 V AC/DC 介电强度, 触点-触点 ≥ 1000 V AC/DC
 PoE / PoE+ 符合 IEEE 802.3bt

分类

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		


IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

安装开孔



IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

防尘盖



保护您的设备，防止灰尘和污垢。

通用订货数据

类型	IE-BP-V14P	版本	
订货号	1058310000	法兰外壳-防护盖	
GTIN (EAN)	4032248799404		
数量	10 ST		