

**IE-BS-V01P-RJ45-FJ-A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Bayonett 接插件, IEC 61076-3-106 Var. 1 (EtherNet/IP) RJ45 塑料插芯 (含RJ45 插芯)

通用订货数据

版本	法兰 RJ45, IP67, 类别 1 金属, IDC, EIA/TIA 586 A, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
订货号	<a href="#">1012380000</a>
类型	IE-BS-V01P-RJ45-FJ-A
GTIN (EAN)	4032248720033
数量	10 items

## IE-BS-V01P-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS 一致  
UL File Number Search [UL 网站](#)  
证书号 (cULus) E316369

## 尺寸和重量

净重 3.5 g

## 温度

存储温度 工作温度 -40 °C...70 °C  
安装温度

## 环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外  
REACH SVHC 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1  
SCIP 11b17e97-f803-4c09-9278-b20f22f15f81

## 通用参数

端口 1	RJ45	端口 2	IDC
物品描述	类别 1 金属, IDC, EIA/ TIA 586 A	布线	TIA-568A
密封圈材料	NBR	外壳基本材料	PA UL 94 V0
最大绝缘直径	1.6 mm	目录册	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)
插针镀层	镍, 镀金	连接线径, 硬导线	0.4...0.64 mm
连接导线截面积, 硬导线 (AWG)	AWG 24...AWG 22	连接直径, 软导线	0.48...0.76 mm
连接导线截面积, 软导线 (AWG)	AWG 26...AWG 22	屏蔽	360度; 全封闭外壳
防护等级	IP67	插拔次数	750

## 通用标准

连接器标准 IEC 61076-3-106 Var. 1,  
IEC 60603-7-51 证书号 (cULus) E316369

## 电气特性

电源连接器耐压强度, 触点-触点, 最小  $\geq 1500$  V AC/DC 介电强度, 触点-触点  $\geq 1000$  V AC/DC  
PoE / PoE+ 符合 IEEE 802.3bt

## 分类

ETIM 8.0 EC001121 ETIM 9.0 EC001121  
ETIM 10.0 EC001121 ECLASS 14.0 27-44-03-90  
ECLASS 15.0 27-44-03-90

图纸

安装开孔



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

分解图纸



使用中心螺栓连接时的壁厚

## 附件

### 防尘盖



保护您的设备，防止灰尘和污垢。

### 通用订货数据

类型	IE-BP-V01P	版本	
订货号	<a href="#">1965700000</a>	法兰外壳-防护盖	
GTIN (EAN)	4032248653928		
数量	10 ST		

**Sets - RJ45**

Bayonett 接插件, IEC 61076-3-106 Var. 1 (EtherNet/IP) RJ45 塑料插芯 (含RJ45 插芯)



**通用订货数据**

类型	IE-PS-V01P-RJ45-FH	版本
订货号	<a href="#">1012490000</a>	RJ45 插头, 无需工具, 类别1的塑料, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248720132	
数量	10 ST	
类型	IE-PS-V01P-RJ45-FH-BP	版本
订货号	<a href="#">1012570000</a>	RJ45 插头, 无需工具, 类别1的金属, 带扭折保护, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248720200	
数量	10 ST	
类型	IE-PS-V01P-RJ45-TH	版本
订货号	<a href="#">1012470000</a>	RJ45 压接插头, 类别1的塑料, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248720125	
数量	10 ST	
类型	IE-PS-V01P-RJ45-TH-BP	版本
订货号	<a href="#">1012560000</a>	RJ45 压接插头, 类别1的塑料, 带扭折保护, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248720194	
数量	10 ST	