

IE-BS-V01P-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Bayonett 接插件, IEC 61076-3-106 Var. 1 (EtherNet/IP) RJ45 塑料插芯 (含RJ45 插芯)

通用订货数据

版本	法兰 RJ45, IP67, 类别 1 金属, IDC, EIA/TIA 586 A, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
订货号	1012380000
类型	IE-BS-V01P-RJ45-FJ-A
GTIN (EAN)	4032248720033
数量	10 items

IE-BS-V01P-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

证书号 (cULus)

E316369

尺寸和重量

净重

3.5 g

温度

存储温度

工作温度

-40 °C...70 °C

安装温度

环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 无例外

REACH SVHC

6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1

SCIP

11b17e97-f803-4c09-9278-b20f22f15f81

通用参数

端口 1

RJ45

端口 2

IDC

物品描述

类别 1 金属, IDC, EIA/
TIA 586 A

布线

TIA-568A

密封圈材料

NBR

外壳基本材料

PA UL 94 V0

最大绝缘直径

1.6 mm

目录册

Cat.6A / Class EA (ISO/
IEC 11801 2010)

插针镀层

镍, 镀金

连接线径, 硬导线

0.4...0.64 mm

连接导线截面积, 硬导线 (AWG)

AWG 24...AWG 22

连接直径, 软导线

0.48...0.76 mm

连接导线截面积, 软导线 (AWG)

AWG 26...AWG 22

屏蔽

360度; 全封闭外壳

防护等级

IP67

插拔次数

750

通用标准

连接器标准

IEC 61076-3-106 Var. 1,
IEC 60603-7-51

证书号 (cULus)

E316369

电气特性

电源连接器耐压强度, 触点-触点, 最小

≥ 1500 V AC/DC

介电强度, 触点-触点

≥ 1000 V AC/DC

PoE / PoE+

符合 IEEE 802.3bt

分类

ETIM 8.0

EC001121

ETIM 9.0

EC001121

ETIM 10.0

EC001121

ECLASS 14.0


27-44-03-90

ECLASS 15.0

27-44-03-90

图纸

安装开孔



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

分解图纸



使用中心螺栓连接时的壁厚

附件

防尘盖



保护您的设备，防止灰尘和污垢。

通用订货数据

类型	IE-BP-V01P	版本	
订货号	1965700000	法兰外壳-防护盖	
GTIN (EAN)	4032248653928		
数量	10 ST		

Sets - RJ45

Bayonett 接插件, IEC 61076-3-106 Var. 1 (EtherNet/IP) RJ45 塑料插芯 (含RJ45 插芯)



通用订货数据

类型	IE-PS-V01P-RJ45-FH	版本
订货号	1012490000	RJ45 插头, 无需工具, 类别1的塑料, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248720132	
数量	10 ST	
类型	IE-PS-V01P-RJ45-FH-BP	版本
订货号	1012570000	RJ45 插头, 无需工具, 类别1的金属, 带扭折保护, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248720200	
数量	10 ST	
类型	IE-PS-V01P-RJ45-TH	版本
订货号	1012470000	RJ45 压接插头, 类别1的塑料, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248720125	
数量	10 ST	
类型	IE-PS-V01P-RJ45-TH-BP	版本
订货号	1012560000	RJ45 压接插头, 类别1的塑料, 带扭折保护, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248720194	
数量	10 ST	