

IE-PS-V01P-RJ45-TH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Bayonet 接插件, IEC 61076-3-106 Var. 1 (EtherNet/
IP) RJ45 塑料插芯 (含RJ45 插芯)

通用订货数据

| | |
|------------|--|
| 版本 | RJ45 压接插头, 类别1的塑料, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010) |
| 订货号 | 1012470000 |
| 类型 | IE-PS-V01P-RJ45-TH |
| GTIN (EAN) | 4032248720125 |
| 数量 | 10 items |

IE-PS-V01P-RJ45-TH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



| | |
|-----------------------|-----------------------|
| ROHS | 一致 |
| UL File Number Search | UL 网站 |
| 证书号 (cULus) | E316369 |

尺寸和重量

| | |
|----|--------|
| 净重 | 35.4 g |
|----|--------|

温度

| | | |
|------|------|----------------|
| 存储温度 | 工作温度 | -40 °C...70 °C |
| 安装温度 | | |

环保产品合规

| | |
|------------|---|
| RoHS 合规状态 | 合规, 无例外 |
| REACH SVHC | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1 |
| SCIP | 11b17e97-f803-4c09-9278-b20f22f15f81 |

通用参数

| | | | |
|--------------------|---------------------|-----------|---|
| 端口 1 | RJ45 | 端口 2 | Crimp |
| 物品描述 | 类别1的塑料 | 颜色编码 | 黑色 |
| 外壳基本材料 | PA UL 94 VO | 最小绝缘直径 | 0.85 mm |
| 最大绝缘直径 | 1.05 mm | 目录册 | Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010) |
| 插针镀层 | 镍, 镀金 | 连接线经, 硬导线 | 0.36...0.51 mm |
| 连接导线截面积, 硬导线 (AWG) | AWG 26/1...AWG 24/1 | 连接直径, 软导线 | 0.46...0.61 mm |
| 连接导线截面积, 软导线 (AWG) | AWG 27/7...AWG 24/7 | MICE-分类 M | M3 |
| MICE-分类 I | I3 | MICE-分类 C | C1 |
| MICE-分类 E | E3 | 最小护套直径 | 5 mm |
| 最大护套直径 | 10 mm | 屏蔽 | 360度 ; 全封闭外壳 |
| 防护等级 | IP67 | 插拔次数 | 750 |

通用标准

| | | | |
|-------|--|-------------|---------|
| 连接器标准 | IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 60603-7-51 | 证书号 (cULus) | E316369 |
|-------|--|-------------|---------|

电气特性

| | | | |
|----------------------|----------------|-------------|----------------|
| 电源联接器耐压强度, 触点-触点, 最小 | ≥ 1500 V AC/DC | 介电强度, 触点-触点 | ≥ 1000 V AC/DC |
|----------------------|----------------|-------------|----------------|

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001121 | ETIM 9.0 | EC001121 |
| ETIM 10.0 | EC001121 | ECLASS 14.0 | 27-44-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-90 | | |


IE-PS-V01P-RJ45-TH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

尺寸图



IE-PS-V01P-RJ45-TH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件**防尘盖**

保护您的设备，防止灰尘和污垢。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|----------|
| 类型 | IE-PP-V01P | 版本 |
| 订货号 | 1965690000 | 插头外壳-防护板 |
| GTIN (EAN) | 4032248653911 | |
| 数量 | 10 ST | |

空白

ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。
 适合于以下设备生产商的设备 : Siemens、ABB、Beckhoff 等。

优点 :

- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印 : 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 类型 | ESG 9/11 K MC NE WS | 版本 |
| 订货号 | 1857440000 | ESG, 设备标识牌 x 11 mm, PA 66, 颜色编码: 白色, 自我粘贴的 |
| GTIN (EAN) | 4032248402731 | |
| 数量 | 200 ST | |