

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









魏德米勒不仅为多种应用供应多种电缆接头,还提供多样 化的接线盒。

黄铜、塑料和不锈钢制成的电缆接头符合最多样化的 IP 防护等级,适合任何工业接线盒。

不同系列和应用的电缆接头通过了

VDE、UL、UR、cULus、DNV GL或EN 45545认证和测试。

## 通用订货数据

版本	重载接插件,附件,电缆接头,聚碳酸酯		
订货号	<u>1016070000</u>		
 类型	VG 16 HQ K68 9-13		
GTIN (EAN)	4032248725526		
数量	1 items		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

审批			
	<u> </u>		
ROHS	一致		
尺寸和重量			
争重	13 g		
温度			
<b>设序仍</b> 估	-20 °C 100 °C		
温度限值	-20 C 100 C		
环保产品合规			
RoHS 合规状态	合规,无例外		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
—————————————————————————————————————			
AF 尺寸 1	27 mm	AF 尺寸	27 mm
防护等级	IP68	 电缆接头	PG 16
基础材料	聚碳酸酯	螺纹 (外部)	PG 16
分类			
ETIM O O	50000444	ETIM 7.0	50000444
ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 9.0	27-14-44-32
ECLASS 9.1	27-14-44-32	ECLASS 10.0	27-14-44-32
CLASS 11.0	27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-14-08-01
ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	27-14-08-01 27-14-08-01	ECLASS 14.0	27-14-08-01



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### 插头外壳 侧面进线



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保 护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿

命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。 外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹

簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。 镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标 识,因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等 级工业外壳的首选。 目前,HQ 系列能够提供特殊的保护 功能 —— 可以用一把挂锁安全锁住穿体式插座外壳(盖子 和金属夹具)。

#### 通用订货数据

类型 HDC HQP TSLU 1PG16 版本

1003090000 订货号

4032248698028 GTIN (EAN)

数量 1 ST HDC - 外壳, 安装尺寸: HQ, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头

外壳,侧面锁定,普通高度,标准,电缆接头尺寸:PG 16

#### 插头外壳 顶部进线



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保 护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿 命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

我们独有的专利保护的弹 外壳的联锁系统提供安全保障。 簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标 识,因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等 级工业外壳的首选。 目前,HQ 系列能够提供特殊的保护 — 可以用一把挂锁安全锁住穿体式插座外壳(盖子 和金属夹具)。

### 通用订货数据

类型 HDC HQP TOLU 1PG16

订货号 1003070000 HDC - 外壳, 安装尺寸: HQ, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头

GTIN (EAN) 4032248698004 外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 16

编制日期 03.11.2025 08:51:04 MEZ

3 目录日期 / 图纸



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 附件

#### 对接外壳



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲去性能

命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。 外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹

簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。 镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标识, 因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。目前,HQ 系列能够提供特殊的保护功能——可以用一把挂锁安全锁住穿体式插座外壳(盖子和金属夹具)。

#### 通用订货数据

类型 HDC HQP KOLU 1PG16 版本

订货号 1003120000 HDC - 外壳, 安装尺寸: HQ, 防护等级: IP65, 插接状态下, 耦合装置外壳,

4032248698059 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 16

数量 1 ST

#### 插座外壳

GTIN (EAN)



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿 命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹 簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标识, 因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。目前,HQ 系列能够提供特殊的保护功能——可以用一把挂锁安全锁住穿体式插座外壳(盖子和金属夹具)。

### 通用订货数据

类型 HDC HQP SLU 1PG16 版

订货号 1003110000 HDC - 外壳, 安装尺寸: HQ, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面

GTIN (EAN) 4032248698042 锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 16

数量 1 S<sup>-</sup>

目录日期/图纸 4