

VG 21 HQ MS68 9-13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



魏德米勒不仅为多种应用供应多种电缆接头，还提供多样化的接线盒。

黄铜、塑料和不锈钢制成的电缆接头符合最多样化的 IP 防护等级，适合任何工业接线盒。

不同系列和应用的电缆接头通过了 VDE、UL、UR、cULus、DNV GL或EN 45545认证和测试。

通用订货数据

版本	重载接插件, 附件, 电缆接头, 黄铜材质, 镀镍的
订货号	1016090000
类型	VG 21 HQ MS68 9-13
GTIN (EAN)	4032248725540
数量	1 items

技术数据www.weidmueller.com**审批**

RoHS	一致
------	----

尺寸和重量

净重	34.32 g
----	---------

温度

温度限值	-40 °C ... 130 °C
------	-------------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
-----------	---------

RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
------------------	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139
------	--------------------------------------

通用参数

最大电缆外径	13 mm
--------	-------

最大工作温度	135 °C
--------	--------

螺距	0 mm
----	------

AF 尺寸 1	30 mm
---------	-------

防护等级	IP68
------	------

基础材料	黄铜材质, 镀镍的
------	-----------

最小电缆外径	9 mm
--------	------

最小工作温度	-40 °C
--------	--------

卤素	无卤
----	----

AF 尺寸	30 mm
-------	-------

电缆接头	PG 21
------	-------

螺纹 (外部)	PG 21
---------	-------

分类

ETIM 8.0	EC000441
----------	----------

ETIM 10.0	EC000441
-----------	----------

ECLASS 15.0	27-14-08-01
-------------	-------------

VG 21 HQ MS68 9-13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件**插头外壳 侧面进线**

特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。
 设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。
 外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。
 镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。
 魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。目前，HQ 系列能够提供特殊的保护功能 —— 可以用一把挂锁安全锁住穿体式插座外壳（盖子和金属夹具）。

通用订货数据

类型	HDC HQM TSLU 1PG21	版本	
订货号	1003100000	HDC - 外壳, 安装尺寸: HQ, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头	
GTIN (EAN)	4032248698035	外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 21	
数量	1 ST		

插头外壳 顶部进线

特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。
 设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。
 外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。
 镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。
 魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。目前，HQ 系列能够提供特殊的保护功能 —— 可以用一把挂锁安全锁住穿体式插座外壳（盖子和金属夹具）。

通用订货数据

类型	HDC HQM TOLU 1PG21	版本	
订货号	1003080000	HDC - 外壳, 安装尺寸: HQ, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头	
GTIN (EAN)	4032248698011	外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 21	
数量	1 ST		