VG 21 HQ MS68 14-18



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









魏德米勒不仅为多种应用供应多种电缆接头,还提供多样 化的接线盒。

黄铜、塑料和不锈钢制成的电缆接头符合最多样化的 IP 防护等级,适合任何工业接线盒。

不同系列和应用的电缆接头通过了

VDE、UL、UR、cULus、DNV GL或EN 45545认证和测试。

通用订货数据

版本	重载接插件, 附件, 电缆接头, 黄铜材质, 镀镍的		
订货号	<u>1016110000</u>		
类型	VG 21 HQ MS68 14-18		
GTIN (EAN)	4032248725588		
数量	1 items		

VG 21 HQ MS68 14-18



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批					
ROHS	—————————————————————————————————————				
尺寸和重量					
净重	30.8 g				
温度					
温度限值	-40 °C 130 °C				
环保产品合规					
RoHS 合规状态	合规,有例外				
RoHS 豁免(如适用/已知)	6c				
REACH SVHC	Lead 7439-92-1				
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139				
通用参数					
AF 尺寸 1	30 mm	AF 尺寸	30 mm		
弥护等级	IP68	电缆接头	PG 21		
基础材料	黄铜材质, 镀镍的	螺纹 (外部)	PG 21		
分类					
			<u>'</u>		
ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441		
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441		
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 9.0	27-14-44-32		
ECLASS 9.1	27-14-44-32	ECLASS 10.0	27-14-44-32		
ECLASS 11.0	27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-14-08-01		
ECLASS 13.0	27-14-08-01	ECLASS 14.0	27-14-08-01		
ECLASS 15.0	27-14-08-01				

VG 21 HQ MS68 14-18



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

插头外壳 侧面进线



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲去性能

命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。 外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹

簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。 镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标识, 因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。 目前,HQ 系列能够提供特殊的保护功能——可以用一把挂锁安全锁住穿体式插座外壳(盖子和金属夹具)。

通用订货数据

订货号

类型 HDC HQM TSLU 1PG21 版本

1003100000

GTIN (EAN) 4032248698035

数量 1 ST

HDC - 外壳, 安装尺寸: HQ, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头

外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 21

插头外壳 顶部进线



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿 命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹 簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标识, 因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。 目前,HQ 系列能够提供特殊的保护功能 —— 可以用一把挂锁安全锁住穿体式插座外壳(盖子和金属夹具)。

通用订货数据

类型 HDC HQM TOLU 1PG21 版

订货号 1003080000 HDC - 外壳, 安装尺寸: HQ, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头

GTIN (EAN) 4032248698011 外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 21

数量 1 S⁻

目录日期/图纸 3