

IE-BH-V01P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Bayonett 接插件, IEC 61076-3-106 Var. 1 (以太网/IP)
塑料, 空外壳

通用订货数据

版本	空接线箱, 法兰外壳, IP67
订货号	1016960000
类型	IE-BH-V01P
GTIN (EAN)	4032248738939
数量	10 items

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	22.8 mm	深度 (英寸)	0.8976 inch
高度	32 mm	高度 (英寸)	1.2598 inch
宽度	32 mm	宽度 (英寸)	1.2598 inch
净重	1.76 g		

温度

存储温度	工作温度	-40 °C...70 °C
安装温度		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	11b17e97-f803-4c09-9278-b20f22f15f81

通用参数

颜色编码	黑色	外壳基本材料	PA UL 94 V0
防护等级	IP67	插拔次数	750
构成	带标记牌支架9*11 mm的 插头外壳；适合RJ45和 LWL插芯		

通用标准


连接器标准	IEC 61076-3-106 Var. 1
-------	------------------------

分类

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		


图纸

安装开孔



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

分解图纸



使用中心螺栓连接时的壁厚

IE-BH-V01P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

RJ45



FrontCom® Vario 集多种功能于一个框架内。系统易于安装, 您可以从多种数据、信号和供电模块规格中选择所需的配置。FrontCom® Vario 不仅结构极为紧凑, 还提供一系列独特的功能, 能保证您的项目规划和实施安全、快速和持久。不仅如此, FrontCom® Vario 系统的外壳设计美观, 同时具备最高的耐冲击性能并达到 IP 65 防护等级。

通用订货数据

类型	IE-BI-RJ45-C	版本
订货号	1962840000	RJ45 插座, 法兰部件 耦合
GTIN (EAN)	4032248645046	
数量	10 ST	
类型	IE-BI-RJ45-FJ-A	版本
订货号	1962850000	RJ45 插座, 底座连接器, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
数量	10 ST	
类型	IE-BI-RJ45-FJ-B	版本
订货号	1963840000	RJ45 插座, 底座连接器, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
数量	10 ST	
类型	IE-BI-RJ45-FJ-P	版本
订货号	1963830000	RJ45 插座, 底座连接器, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
数量	10 ST	

LWL-SC

LWL 插芯 SC, 适用于接插件 Var.1 / 4 / 14




通用订货数据

类型	IE-BI-SCRJ2SC-MM-C	版本
订货号	1964430000	SC 插芯, 带法兰的SCRJ auf 2 SC, 多模
GTIN (EAN)	4032248649044	
数量	10 ST	
类型	IE-BI-SCRJ2SC-SM-C	版本
订货号	1962870000	SC 插芯, 带法兰的SCRJ auf 2 SC, 多模
GTIN (EAN)	4032248645060	
数量	10 ST	

LWL-LC

LWL 插芯 LC, 适用于接插件 Var.1 / 4 / 14



通用订货数据

类型	IE-BI-LCD-MM-C	版本
订货号	1964420000	LC 插芯, 带法兰的LC-Duplex, 多模
GTIN (EAN)	4032248649037	
数量	10 ST	
类型	IE-BI-LCD-SM-C	版本
订货号	1962880000	LC 插芯, 带法兰的LC-Duplex, 单模
GTIN (EAN)	4032248645077	
数量	10 ST	

USB

USB 插芯适用于 FrontCom®




通用订货数据

类型	IE-BI-USB-A	版本
订货号	1019570000	USB 插芯, 法兰部件, 型号 A
GTIN (EAN)	4032248731602	
数量	1 ST	

Hybrid

混合式, 10 极。插芯适用于 14 版接插件变体



IE-BH-V01P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型	IE-BI-HYB-10P	版本
订货号	1069010000	Flange insert, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823970	
数量	10 ST	
类型	IE-BIC-HYB-P-0,5-300	版本
订货号	1096150000	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869114	
数量	300 ST	

防尘盖



保护您的设备，防止灰尘和污垢。

通用订货数据

类型	IE-BP-V01P	版本
订货号	1965700000	法兰外壳-防护盖
GTIN (EAN)	4032248653928	
数量	10 ST	