

**IE-FCM-RJ45-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



检修接口 FrontCom® Micro IP65中带 RJ45

**通用订货数据**

版本	FrontCom Micro RJ45 耦合
订货号	<a href="#">1018790000</a>
类型	IE-FCM-RJ45-C
GTIN (EAN)	4032248730056
数量	10 items

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

证书号 (cULus)

E316369

## 尺寸和重量

深	42.9 mm	深度 (英寸)	1.689 inch
高度	44 mm	高度 (英寸)	1.7323 inch
宽度	29.5 mm	宽度 (英寸)	1.1614 inch
最小壁厚	1 mm	最大壁厚	5 mm
净重	25 g		

## 温度

存储温度		工作温度	-40 °C...70 °C
安装温度			

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		

## 通用参数

固定螺母扭紧力矩	2.0 Nm	端口 1	RJ45
端口 2	RJ45	物品描述	FrontCom Micro RJ45 耦合
颜色编码	黑色	外壳基本材料	PA UL 94 V0
目录册	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)	插针镀层	镍, 镀金
安装方式	开关柜, 分线盒	屏蔽	360度; 屏蔽触点
防护等级	IP65, 闭合状态	插拔次数	750 (RJ45)

## 通用标准

连接器标准	IEC 60603-7-51	证书号 (cULus)	E316369
-------	----------------	-------------	---------

## 电气特性

电源连接器耐压强度, 触点-触点, 最小 PoE / PoE+	≥ 1500 V AC/DC 符合 IEEE 802.3af	介电强度, 触点-触点	≥ 1000 V AC/DC
---------------------------------	-----------------------------------	-------------	----------------

## 分类

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

图纸

尺寸图



安装开孔



## IE-FCM-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## IE紧固元件



导轨安装工具可以帮助你拧紧O4型法兰的锁紧装置。


特点：

- 标准工具
- 采用耐用塑料制成

## 通用订货数据

类型	IE-FISP-V4	版本	
订货号	<a href="#">9204370000</a>	Mounting tool	
GTIN (EAN)	4032248660780		
数量	2 ST		

## 中性



SM是一种用于标记控制和信号设备的MultiCard标记号。标记号可以卡入固定座里或者通过背带胶安装。可以使用PrintJet CONNECT或绘图打印机标记系统创建自定义标记号。

- 用户可以快速制作适合自己的标记号
- 无需存储标准标记号
- PrintJet打印机能持久打印，可替代雕版方案
- 建议恶劣环境下使用ETO SM防护膜
- 支撑座可以用在西门子、ABB、Moeller和

Télémechanique的22 mm或30 mm直径的按钮上针对定制打印：请根据您的标签技术规范，向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件，或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

## 通用订货数据

类型	SM 27/18 MC NE WS	版本	
订货号	<a href="#">1699860000</a>	SwitchMark, 设备标识牌, 18 x 27 mm, SwitchMark 支架, 白色	
GTIN (EAN)	4008190892302		
数量	80 ST		

## 补充产品



SM是一种用于标记控制和信号设备的MultiCard标记号。标记号可以卡入固定座里或者通过背带胶安装。可以使用PrintJet CONNECT或绘图打印机标记系统创建自定义标记号。

- 用户可以快速制作适合自己的标记号
- 无需存储标准标记号
- PrintJet打印机能持久打印，可替代雕版方案
- 建议恶劣环境下使用ETO SM防护膜
- 支撑座可以用在西门子、ABB、Moeller和

Télémechanique的22 mm或30 mm直径的按钮上针对定制打印：请根据您的标签技术规范，向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件，或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

IE-FCM-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型	SM-H 27/18 SW	版本	
订货号	<a href="#">1716630000</a>	SwitchMark, 附件, 48 x 27 mm, 黑色	
GTIN (EAN)	4008190343194		
数量	25 ST		

空白



ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。适合于以下设备生产商的设备: Siemens、ABB、Beckhoff 等。

优点:

- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

通用订货数据

类型	ESG 9/11 K MC NE WS	版本	
订货号	<a href="#">1857440000</a>	ESG, 设备标识牌 x 11 mm, PA 66, 颜色编码: 白色, 自我粘贴的	
GTIN (EAN)	4032248402731		
数量	200 ST		

直接的

预装 IE-导线, 跳线 CabinetLine, Cat.6, LSZH, 灰色



通用订货数据

类型	IE-C6FP8LD0010M40M40-D	版本	
订货号	<a href="#">1165940010</a>	预制电缆, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA	
GTIN (EAN)	4032248956098	(ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 1 m	
数量	1 ST		

## IE-FCM-RJ45-C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

### 扁平插套



PVC 预绝缘的扁平插套，带铜套

- 标准规格
- 未焊接
- 带圆锥形进口，保证导线最优化的进入

### 通用订货数据

类型	LIF 1,5F288 R	版本
订货号	<a href="#">9200520000</a>	电缆端头,绝缘电缆端头, 1.5 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> ,红色
GTIN (EAN)	4032248410361	
数量	100 ST	