



USB 插芯适用于 FrontCom®

通用订货数据

版本	USB 插芯, 法兰部件, 型号 A
订货号	1019570000
类型	IE-BI-USB-A
GTIN (EAN)	4032248731602
数量	1 items

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS 一致

UL File Number Search [UL 网站](#)

证书号 (cULus) E471884

尺寸和重量

净重 11 g

温度

存储温度 工作温度 -40 °C...70 °C

安装温度 湿度 0...93 % 相对湿度

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外

REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

基本信息

产品型号 USB 插芯 防护等级 带外壳 IP67

插芯类型 SteadyTec 数据插芯

PB47 USB /M12 I通用参数

端口 1	USB A	端口 2	USB A
物品描述	法兰部件, 型号 A	布线	类型 A
颜色编码	黑色	湿度	0...93 % 相对湿度
外壳基本材料	PC UL 94 V0	屏蔽	360度; 全封闭外壳
防护等级	带外壳 IP67	插拔次数	≥ 1500

通用标准

证书号 (DNV)	TAA000022B	连接器标准	IEC 61076-3-107
证书号 (cULus)	E471884		

电气特性

触点电阻	≤ 30 mΩ	电源连接器耐压强度, 触点-触点, 最小	≥ 500 V DC
绝缘电阻	≥ 1000 MΩ	载流能力至 90 °C	3 A

重要注意事项


产品信息 USB 插芯适用于 FrontCom®

分类

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		


图纸

尺寸图



附件

扁平插套



PVC 预绝缘的扁平插套，带铜套

- 标准规格
- 未焊接
- 带圆锥形进口，保证导线最优化的进入

通用订货数据

类型	LIF 1,5F288 R	版本
订货号	9200520000	电缆端头,绝缘电缆端头, 1.5 mm²,0.5 mm² - 1.5 mm²,红色
GTIN (EAN)	4032248410361	
数量	100 ST	