

## SAIBWS-P-3A-6/8-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 产品图片



缆线长度往往各异。魏德米勒因此提供可定制的多种直插式接头与电缆的总成。

反向插座和插头，用于客户定制的M8、M12、M16和7/8"联接，结实耐用，十分适合用于机械工程。M 12 接插件提供5种联接系统的方式

螺钉联接能在应用中得到广泛使用。导线，或是带管状端头的导线，可以插入连接件并用螺钉加固。这种经典又经济的联接，同样可以支持多导线联接。

## 通用订货数据

版本	可现场安装的接插件, M12
订货号	<a href="#">1021320000</a>
类型	SAIBWS-P-3A-6/8-M12
GTIN (EAN)	4032248734306
数量	1 items
交货状态	已取消
有效期	2025-05-30T00:00:00+02:00
替代产品	<a href="#">SAIBWS-P-4A-6/8-M12</a>

## SAIBWS-P-3A-6/8-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS 一致  
UL File Number Search [UL 网站](#)  
cURus 证书号 E307231

## 尺寸和重量

净重 25 g

## 环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 有例外  
RoHS 豁免 (如适用/已知) 6c  
REACH SVHC Lead 7439-92-1, Imidazolidine-2-thione 96-45-7  
SCIP bceee35cf-c0f5-43d2-8daf-65ab0d08641a

## 技术资料 可定制接插件

回路数	3	编码	A 编码
插针镀层	CuSnZn	联接类型	螺钉联接
外壳基本材料	PA	绝缘电阻	108 Ω
最大电缆直径	8 mm	最小电缆直径	6 mm
最大压接面积	0.75 mm <sup>2</sup>	最小压接面积	0.14 mm <sup>2</sup>
额定电压	250 V	额定电流	4 A
防护等级	IP67	插拔次数	≥ 50
污染等级	3	端头类型	插座
屏蔽连接	否	螺纹环材料	锌压铸
外壳温度范围	-40 ... +85 °C		

## PB47 USB /M12 I通用参数

回路数	3	端口 1	M12
端口 2	螺钉	外壳基本材料	PA
联接螺纹	M12	插针镀层	CuSnZn
防护等级	IP67	插拔次数	≥ 50

## 标准

连接器标准 IEC 61076-2-101

## 分类

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 9.0	27-44-01-02
ECLASS 9.1	27-44-01-03	ECLASS 10.0	27-44-01-02
ECLASS 11.0	27-44-01-02	ECLASS 12.0	27-44-01-16
ECLASS 13.0	27-44-01-02	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

**SAIBWS-P-3A-6/8-M12**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**图纸**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**插针分配方案**

