

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

与插图相似









Abbildung ähnlich

Klippon® STB 外壳系列非常适用于能源、工艺和运输行业,是我们现有 Klippon® 外壳产品组合的完美补充。该系列的外壳按照国际标准获得了认证,例如劳埃德船级社和 EN62208。

- 钢板 1.0330, 喷漆表面的 RAL 7032
- 配有耐高温的标准密封件-扩展温度范围 -60℃ 至
- +120°C
- 根据劳埃德船级社认证
- 提供了灵活的选项来固定内部安装导轨
- IP66 防护等级
- 通过密封压缩保护确保密封件的安全和持久功能
- 外壳盖和底座都配有接地螺柱
- 采用激光切割焊缝以提高质量
- 已经焊接的安装脚确保最佳的外壳安装魏德米勒可根据客户规格生产和供应这种接线盒,并配备所有必要的端子和电缆接头。

通用订货数据

版本	Klippon STB (Small Terminal Box), 空接线箱, 钢 制接线箱, 高度: 250 mm, 宽度: 400 mm, 深: 130 mm, 基础材料: 不锈钢板, 经粉末喷涂处理, 卵石灰
订货号	<u>1025050000</u>
类型	KLIPPON STB 6 MS HT
GTIN (EAN)	4032248745265
数量	1 items

1





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
MAMID 认证		11/2	
	CEER	UK CA	
ROHS	一致	(3.95594 FDZ)	
尺寸和重量			
深	130 mm	深度 (英寸)	5.1181 inch
高度	250 mm	高度 (英寸)	9.8425 inch
宽度	400 mm	宽度 (英寸)	15.748 inch
安装尺寸 - 高度 	150 mm	安装宽度	425 mm
净重 	5225 g		
温度 			
工作温度	-60 °C120 °C		
环保产品合规			
RoHS 合规状态	合规,无例外		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注	物质 (SVHC)	
上方 / 下方可联接电缆接头数量	<u> </u>		,
M20	30	M12	64
M63	2	M40	6
M32	10	M25	16
M50	4	M16	33
右侧可联接电缆接头数量			
M25	10	M63	2
M16	21	M40	3
M50	2	M32	8
W20	18	M12	36
··· 垂直装配			
WDU 10 / ZDU 10	3x22	WDU 16 / ZDU 16	3x18
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	3x42	WDU 4 / ZDU 4	3x35
WDU 6 / ZDU 6	3x27		
外壳接地 			
最大横截面积	25 mm²	接地,接线盒,盖板	焊接的 M6 x 10 不锈钢接 地螺栓
接地,接线盒,外部	焊接的 M6 x 16 不锈钢螺 栓	接地,接线盒,内部	焊接的 M6 x 16 不锈钢螺 栓
左侧可联接电缆接头数量			
1400		1440	0.4
M63	2	M12	64
M50	4	M16	33

编制日期 05.11.2025 09:17:54 MEZ

目录日期/图纸 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

M32	10	M25	16
M20	30	M40	6

接线盒认证号

符合性声明编号 (DoC LVD)	DE PS2620 160412 002ISS02	认证编号 (LLOYDSREG)	LR23307703TA
DEF 验收条件	LR		

水平装配

WDU 10 / ZDU 10	2x37	WDU 16 / ZDU 16	2x30	
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	2x72	WDU 4 / ZDU 4	2x60	
WDU 6 / ZDU 6	2x46			

通用参数

盒盖材料厚度	1.5 mm	接线盒材料强度	1.5 mm
最高操作温度	120 °C	最低操作温度	-60 °C
顶盖附件	带槽和对宽为10mm 的 M5 六角螺钉	标准	DIN 4102-12
表面处理	经粉末喷涂处理		10 J 标准版本
	IP66	基础材料	不锈钢板
密封圈材料		固定	外壳底板上的20层TAS
接线盒固定	焊接上的安装脚,带 8mm 孔	防护等级(UL)	Type 4, Type 4X
盖板螺丝数量	4	开口宽度	382 mm
法兰板	 无	 最大负荷	70 kg
盖板	 是		230 mm
应用领域	运输业, 轮机工程, 过程行业, 包装工业		

重要注意事项

产品信息	The fire rating up to E90 acc. to DIN 4102-12 depends on concrete configurations / installations
	(details see "Declaration of Manufacturer" in "Downloads")

分类

EC000261	ETIM 7.0	EC000261
EC000261	ETIM 9.0	EC000261
EC000261	ECLASS 9.0	27-18-01-01
27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-18-01-01
27-18-01-01	ECLASS 12.0	27-18-01-01
27-18-01-01	ECLASS 14.0	27-18-01-01
27-18-01-01		
	EC000261 EC000261 27-18-92-90 27-18-01-01 27-18-01-01	EC000261 ETIM 9.0 EC000261 ECLASS 9.0 27-18-92-90 ECLASS 10.0 27-18-01-01 ECLASS 12.0 27-18-01-01 ECLASS 14.0

目录日期/图纸 3




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸

尺寸图





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

端子导轨 - TS35



Klippon® STB接线盒系列的附件齐全,可以轻松满足每个 应用的特殊要求。

- DIN 导轨TS 35
- 安装螺钉

魏德米勒能根据客户的具体要求生产和供应这一接线盒, 并配置所有端子和电缆接头。

通用订货数据

类型 SFNS5 VKMU M5 SW15

订货号 0433500000 4008190494520

GTIN (EAN) 数量 20 ST 版本

Klippon STB (Small Terminal Box), 锁紧螺母, 四边, 高度: 15 mm, 宽度: 15 mm, 深: 11.7 mm, 基础材料: 镀锌不锈钢, 经镀锌处理的, 银色

接地带

采用集成、可扩展和个性化设计:

是各种应用领域的最佳补充。为 Klippon® TB 外壳系列提 供结构一致的附件,可以轻松调整外壳,以满足各项应用 的特殊要求。

提供下述选项:

- 文件夹
- 格兰板
- 安装板
- 密封系统
- 铭牌架
- 遮雨盖
- 接地螺栓

通用订货数据

GTIN (EAN) 数量

类型 PECD WIRE 6/200/D6 SET

订货号 2475490000

4050118487206

1 ST

版本

Klippon TB (Terminal Box), 接地带, 螺钉固定, 基础材料: 钢, 绿/黄

通风塞 - DAE



除了适用于各种应用的电缆接头之外,产品组合还包括插 头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件,如锁紧螺母、密 封环、平垫圈和接地环。



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型	DAE M12 SS	版本
订货号	1868550000	DAE (通气元件), 呼吸阀, 直, M 12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K, 不锈钢
GTIN (EAN)	4032248440405	1.4305 (303)
数量	10 ST	
类型	DAE M12 PA LONG	版本
类型 订货号	DAE M12 PA LONG 1868570000	版本 DAE (通气元件), 呼吸阀, 直, M 12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K, 聚酰胺

端子导轨 - TS35



Klippon® STB接线盒系列的附件齐全,可以轻松满足每个应用的特殊要求。

- DIN 导轨TS 35
- 安装螺钉

魏德米勒能根据客户的具体要求生产和供应这一接线盒, 并配置所有端子和电缆接头。

通用订货数据

类型	TS35X7.5 ST STB 4 STB 6	版本
订货号	<u>8563410000</u>	安装导轨, TS 35, TS 35 x 7.5, 宽度: 200 mm, 无开孔, 钢, 电镀锌和钝化
GTIN (EAN)	4050118652789	
数量	20 ST	
类型	TS35X7.5 ST STB 5	版本
订货号	<u>8803610000</u>	安装导轨, TS 35, TS 35 x 7.5, 宽度: 320 mm, 无开孔, 钢, 经镀锌处理
GTIN (EAN)	4050118652796	的, 经镀铬处理的
数量	20 ST	
******	TOOFWAE OF OTO A OTO O	IF 4
类型	TS35X15 ST STB 4 STB 6	版本
火型 订货号	8000073220	版本 安装导轨, TS 35, TS 35 x 15, 宽度: 200 mm, 带长孔, 钢, 电镀锌和钝化
订货号	8000073220	
订货号 GTIN (EAN)	8000073220 4064675356783	
订货号 GTIN (EAN) 数量	8000073220 4064675356783 20 ST	安装导轨, TS 35, TS 35 x 15, 宽度: 200 mm, 带长孔, 钢, 电镀锌和钝化
订货号 GTIN (EAN) 数量 类型	8000073220 4064675356783 20 ST TS35X15 ST STB 5	安装导轨, TS 35, TS 35 x 15, 宽度: 200 mm, 带长孔, 钢, 电镀锌和钝化版本
订货号 GTIN (EAN) 数量 类型 订货号	8000073220 4064675356783 20 ST TS35X15 ST STB 5 8000073222	安装导轨, TS 35, TS 35 x 15, 宽度: 200 mm, 带长孔, 钢, 电镀锌和钝化版本

目录日期/图纸 6