

HDC KIT HE-P 06.10 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



HDC 标准套件用于装配整套接插件。
 HDC 套件通常包括插针、插座、插头外壳、插座外壳和电
 缆接头。
 魏德米勒为您提供带公制或 PG 电缆入口螺纹的各种标准插
 接件组合。
 直插式联接技术是一种直接插接的技术。经过预先处理的
 导线无需额外的辅助工具即可直接插入导线联接面。

通用订货数据

版本	RockStar® HDC - 套件-重载接插件, 装置, HE, 安装 尺寸: 3, 电极: 6, PUSH IN, 500 V, 24 A, 铸铝, M 20
订货号	1027650000
类型	HDC KIT HE-P 06.10 M
GTIN (EAN)	4032248770823
数量	1 items

HDC KIT HE-P 06.10 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS 一致

尺寸和重量

净重 398 g

温度

温度限值 -40 °C ... 100 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 有例外

RoHS 豁免 (如适用/已知) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076

通用参数

外壳基本材料	铸铝	表面处理	粉末涂层
防护等级	IP65	系列	HE
EMC 外壳	无	锁定元件材料	不锈钢

运行

电缆接头尺寸	M 20	上方输入电缆数量	0
两侧输入电缆数量	1	联接类型	PUSH IN
锁定系统设计	端部锁定, 普通高度	安装尺寸	3
密封	NBR	颜色 (RAL)	RAL 7035
BG	3		

通用参数

回路数	6	PE 连接类型	螺钉联接
安装尺寸	3	电缆接头	M 20
基础材料	铝压铸	系列	HE
额定电压 (DIN EN 61984)	500 V	额定电流 (DIN EN 61984)	24 A
BG	3		

型号

联接类型	PUSH IN	安装尺寸	3
最大压接面积	4 mm ²	最小压接面积	0.5 mm ²
表面处理	粉末涂层	基础材料	铝压铸
BG	3		

分类

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92

HDC KIT HE-P 06.10 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

ECLASS 15.0

27-44-02-92

HDC KIT HE-P 06.10 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

HDC COS

我们为插芯提供了不同配件，包括插芯编码系统。



通用订货数据

类型	HDC COS 16	版本
订货号	1431000000	重载接插件, 附件, 编码系统
GTIN (EAN)	4008190052706	
数量	1 ST	
类型	HDC COS 24	版本
订货号	1430900000	重载接插件, 附件, 编码系统
GTIN (EAN)	4008190077228	
数量	1 ST	
类型	HDC COS 32	版本
订货号	1430800000	重载接插件, 附件, 编码系统
GTIN (EAN)	4008190176181	
数量	1 ST	

SPB

我们为插芯提供了不同配件，包括插芯编码系统。



通用订货数据

类型	SPB-M 3	版本
订货号	1203600000	重载接插件, 附件, 锁紧螺栓
GTIN (EAN)	4008190120047	
数量	100 ST	