

## AP 100 GN



Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



RS 100 型材既支持 DIN 导轨安装，也支持墙壁安装，可根据您的安装需求提供灵活的解决方案。这种多功能性使其便于集成到不同的环境和应用中。外壳适用于欧卡 (Eurocard) 印刷电路板标准。

型材可按尺寸进行切割，因此可以精确地满足您的特定要求。对于特别重的组件，可以使用额外的锁脚来提升稳定性，从而提升安装的安全性。

另一个实用特性是可以使用盖板型材来保护大型组件。

## 通用订货数据

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| 版本         | 端板, RS 100 绿色, 两侧端板, 宽度: 27.2 mm |
| 订货号        | <a href="#">1028120000</a>       |
| 类型         | AP 100 GN                        |
| GTIN (EAN) | 4032248761715                    |
| 数量         | 20 items                         |

## AP 100 GN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

## 尺寸和重量

|    |          |         |             |
|----|----------|---------|-------------|
| 深  | 23.8 mm  | 深度 (英寸) | 0.937 inch  |
| 高度 | 108.2 mm | 高度 (英寸) | 4.2598 inch |
| 宽度 | 27.2 mm  | 宽度 (英寸) | 1.0709 inch |
| 净重 | 7.35 g   |         |             |

## 环保产品合规

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态  | 合规, 无例外                    |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

## 材料数据

|              |       |                |           |
|--------------|-------|----------------|-----------|
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-2   | 绝缘材料           | PA 66     |
| 绝缘材料组        | I     | 表面处理           | 未处理的      |
| 基础材料         | PA 66 | 相比漏电起痕指数 (CTI) | 600 ≤ CTI |

## 常规数据

|         |              |          |            |
|---------|--------------|----------|------------|
| 颜色编码    | 绿色           | 防护等级     | IP20 (安装后) |
| 安装导轨已装备 | TS 32, TS 35 | 比色表 (相似) | RAL 6032   |
| 密封选项    | 无            |          |            |

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001031    | ETIM 9.0    | EC002779    |
| ETIM 10.0   | EC002779    | ECLASS 14.0 | 27-19-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-19-06-02 |             |             |

AP 100 GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

图纸

www.weidmueller.com

RAIL MOUNTING  
FOR BOTH SIDES (RIGHT AND LEFT)

