
数据信息页

WDK 2.5 BLZ/7.62/ZA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片



电力、信号和数据的传输是电气工程设计和机柜装配过程中的传统需求。绝缘材料、联接系统和接线端子的设计方式是能够帮助产品实现差异化的特性。直通端子适用于组合和/或联接起一个或多个导线。它们具有电位相同或相互隔离的单层或多层形式。

通用订货数据

版本	多层模块化端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 400 V, 联接点数量: 2, 层数: 2, TS 35, V-0
订货号	1038500000
类型	WDK 2.5 BLZ/7.62/ZA
GTIN (EAN)	4008190861179
数量	50 items

数据信息页

WDK 2.5 BLZ/7.62/ZA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证	
ROHS	一致

尺寸和重量

深	52.5 mm	深度 (英寸)	2.0669 inch
高度	58 mm	高度 (英寸)	2.2835 inch
宽度	7.62 mm	宽度 (英寸)	0.3 inch
净重	11.58 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	120 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规，无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

开放端	右方	相同端子的数量	1
防爆版	不	安装方式	直接卡在导轨上

可压接导线 (其它联接)

软导线的最大压接面积，带塑料套的管状端头 （DIN 46228/1）其他联接方式	2.5 mm²	其他联接方式的接口类型	螺钉联接

可压接导线 (额定联接)

测量规 按照 60 947-1 标准	A3	导线最大压接面积 AWG	AWG 12
连接方向	水平进线	最大拧紧力矩	0.6 Nm
最小拧紧力矩	0.4 Nm	剥线长度	10 mm
联接类型 2	螺钉联接	联接类型	螺钉联接
联接点数量	2	压接范围，最大	4 mm²
压接范围，最小	0.13 mm²	压接螺钉	M 2.5
螺丝刀口尺寸	0.6 x 3.5 mm	导线最小压接面积 AWG	AWG 26
导线连接截面积，多股细导线，带管状端头 DIN 46228/4，最大	2.5 mm²	导线连接截面积，多股细导线，带管状端头 DIN 46228/4，最小	0.13 mm²
导线连接截面积，多股细导线，带管状端头 DIN 46228/1，最大	2.5 mm²	导线连接截面积，多股细导线，带管状端头 DIN 46228/1，最小	0.13 mm²
最大压接面积 软导线	4 mm²	最小多股导线接线截面积	0.13 mm²
接线截面积，多股线，最大	4 mm²	接线截面积，多股线，最小	0.13 mm²
DMS 电动螺丝刀的扭矩设置	1	导线连接截面积，单股硬导线，最大	4 mm²
导线连接截面积，单股硬导线，最小	0.13 mm²	接线截面积，多股细导线，最小	0.13 mm²

大小

静差 TS 35	31.5 mm

数据信息页

WDK 2.5 BLZ/7.62/ZA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

材料参数

基础材料	Wemid	颜色编码	深褐
阻燃等级符合 UL 94	V-0		

系统特征值

类型	2 个弹片联接 - 2 个直插联接, 带栓塞, 单侧开放	必须的端板	是
电位数量	2	层数	2
每层压接点数量	2	每层电位点数量	1
层，内部桥接	无	PE联接	无
安装导轨已装备	TS 35	N功能	无
PE 功能	无	PEN功能	无

通用的

导线最大压接面积 AWG	AWG 12	导线最小压接面积 AWG	AWG 26
标准	IEC 61984, 符合 IEC 60947-7-1 标准	安装导轨已装备	TS 35

额定数据

额定横截面	2.5 mm²	额定电压	400 V
额定直流电压	400 V	额定电流	18.5 A
最大电流	20 A	标准	IEC 61984, 符合 IEC 60947-7-1 标准
体积电阻率符合 IEC 60947-7-x 标准	1.33 mΩ	额定浪涌电压	6 kV
功率损耗符合 IEC 60947-7-x	0.77 W	污染等级	3

分类

ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ETIM 10.0	EC000897	ECLASS 14.0	27-25-01-02
ECLASS 15.0	27-25-01-02		

可压接2根截面积相同的导线(H05V/H07V) (额定联接)


最大压接面积 硬导线（双线）	2.5 mm²	最小压接面积 硬导线（双线）	0.5 mm²
最大压接面积 多股线 带管状端头(DIN 46228/1) 双线	1.5 mm²	最小压接面积 多股线 带管状端头(DIN 46228/1) 双线	0.5 mm²
多股软导线的最大压接面积（双线）	1.5 mm²	多股软导线的最小压接面积（双线）	0.5 mm²

WDK 2.5 BLZ/7.62/ZA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸



WDK 2.5 BLZ/7.62/ZA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

端板和隔板




分隔板与端板是接线端子的必要附件。分隔板可实现不同电位和功能组的光学与电气隔离，提升安全性并确保控制柜内部结构清晰明了。端板用于封闭接线端子排的侧面，防止接触带电部件，同时确保整体结构整洁稳固。这两类组件均与魏德米勒相应的接线端子产品系列精确匹配，有助于实现安全、合规且专业的接线。

通用订货数据

类型	WAP WDK2.5/BLZ/O.ZA	版本
订货号	1070000000	用于端子的端板, 深褐, 高度: 45.4 mm, 宽度: 5.08 mm, V-0, Wemid, 可
GTIN (EAN)	4008190191221	卡装: 无
数量	20 ST	
类型	WAP WDK2.5/BLZ/M.ZA	版本
订货号	1070100000	用于端子的端板, 深褐, 高度: 45.4 mm, 宽度: 5.08 mm, V-0, Wemid, 可
GTIN (EAN)	4008190191214	卡装: 无
数量	20 ST	

尾架




为了确保能安全可靠地安装在导轨上，避免打滑，魏德米勒产品系列还提供了固定块。可以提供带螺钉和无螺钉的规格。固定块还可用来标记。还配有测试架。

通用订货数据

类型	WEW 35/1	版本
订货号	1059000000	固定器, 深褐, TS 35, V-2, Wemid, 宽度: 12 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190172282	
数量	50 ST	

BLZ 7.62/180

压线框接线插头。提供标记和编码空间。



WDK 2.5 BLZ/7.62/ZA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型	BLZ 7.62/04/180 SN OR BX	版本
订货号	1623070000	PCB 接插件, 插头, 7.62 mm, 回路数: 4, 180°, 压线框联接, 压接范围,
GTIN (EAN)	4008190194123	最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	100 ST	
类型	BLZ 7.62/06/180 SN OR BX	版本
订货号	1623090000	PCB 接插件, 插头, 7.62 mm, 回路数: 6, 180°, 压线框联接, 压接范围,
GTIN (EAN)	4008190194147	最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	50 ST	
类型	BLZ 7.62/08/180 SN OR BX	版本
订货号	1623110000	PCB 接插件, 插头, 7.62 mm, 回路数: 8, 180°, 压线框联接, 压接范围,
GTIN (EAN)	4008190194161	最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	40 ST	

BLZ 7.62/180B




压线框接线插头。提供标记和编码空间。

通用订货数据

类型	BLZ 7.62/04/180B SN OR ...	版本
订货号	1623400000	PCB 接插件, 插头, 7.62 mm, 回路数: 4, 180°, 压线框联接, 压接范围,
GTIN (EAN)	4008190194451	最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	100 ST	
类型	BLZ 7.62/06/180B SN OR ...	版本
订货号	1623420000	PCB 接插件, 插头, 7.62 mm, 回路数: 6, 180°, 压线框联接, 压接范围,
GTIN (EAN)	4008190194475	最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	50 ST	
类型	BLZ 7.62/08/180B SN OR ...	版本
订货号	1623440000	PCB 接插件, 插头, 7.62 mm, 回路数: 8, 180°, 压线框联接, 压接范围,
GTIN (EAN)	4008190194499	最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	40 ST	

防错插销



只连接该连接的部分：正确连接，精准定位。
编码元件和锁定装置在制造过程和操作中明确分配连接元件
编码元件和锁定装置在装配前或电缆装配阶段插入。魏德米ü勒解决方案：使用变体配置器在线配置，交付前预编码。
在电路板上错误装配或错误插接连接元件的情况不会再发生。
优点：制造过程中无需故障排除，可确保用户操作无误。

WDK 2.5 BLZ/7.62/ZA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型	BLZ/SL KO BK BX	版本
订货号	1545710000	PCB 接插件, 附件, 防错插销, 黑色, 回路数: 1
GTIN (EAN)	4008190087142	
数量	50 ST	

警告盖板




带闪电符号的警告盖板让人与机器更加安全。这种盖板用在必须在应用内指明外部电压的场所。

通用订货数据

类型	WAD WDU1.5/BLZ/BLA	版本
订货号	1577400000	端子盖, 深褐, Wemid, 高度: 12.75 mm, 宽度: 9.48 mm, 深: 8.85 mm,
GTIN (EAN)	4008190112165	V-0
数量	20 ST	

空白



Dekafix (DEK) 标记号是通用标记号, 适合所有导线、接插件和电子产品装配。这种标记号适用于标记字数少的情况, 并且含有多种预印制的标记号。
使用成条的标记号, 一步完成快速安装。高对比度的打印清晰可见, 并有多种宽度可选。
- 打印好的标记号选择多
- 标记条可迅速安装
- 适用于所有魏德米勒接插件
- 可提供空白 MultiCard 标记号或标准印制标记号针对定制打印： 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

通用订货数据

类型	DEK 5/5 MC NE WS	版本
订货号	1609801044	Dekafix, 端子标记, 5 x 5 mm, 间距 P（单位：mm）: 5.00
GTIN (EAN)	4008190397111	Weidmueller, 白色
数量	1000 ST	
类型	WS 12/6.5 MC NE WS	版本
订货号	1609920000	WS, 端子标记, 12 x 6.5 mm, 间距 P（单位：mm）: 6.50
GTIN (EAN)	4008190203511	Weidmueller, Allen-Bradley, 白色
数量	540 ST	


WDK 2.5 BLZ/7.62/ZA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

标识牌支架




标识牌支架允许以 5 或 5.1 mm 的节距额外安装标准标识牌。倾斜支架可以选择性地卡扣在一起，并可以安装在 Klippon® Connect 模块化端子排的所有标准标记通道中。匹配的标识牌类型可以在指派标记支架的相应附件下方找到。

通用订货数据

类型	BZT 1 WS 10/5	版本
订货号	1805490000	附件, 标记号托架
GTIN (EAN)	4032248270231	
数量	100 ST	

类型	BZT 1 ZA WS 10/5	版本
订货号	1805520000	附件, 标记号托架
GTIN (EAN)	4032248270248	
数量	100 ST	

WS 12/6.5



WS/ DEK
MultiMark端子标识牌采用由两种成分构成的创新复合材料。标识牌底座的设计使其能牢固卡插入接插件。标识牌的表面具有弹性，易于安装。特制冲孔材料允许安装扎带延伸，适应因不同尺寸部件联用而增加的空间需要，尤其是在使用较长的接线端子时。另一优势：表面材料的印刷效果出色，保证标签耐用耐磨。采用300 dpi打印分辨率，标记文字清晰可辨。
MultiMark 的优势
- 与魏德米勒模块式接线端子兼容
- 安装牢固，印迹常保清晰
- 带状连续标签节省安装时间
- 得益于创新的复合材料，易于安装
- 标签区域大，优化清晰度
- 独立于生产厂家，因此具备高度的灵活性

通用订货数据

类型	WS 12/6.5 MM WS	版本
订货号	2619930000	WS, 端子标记, 12 x 6.5 mm, Weidmueller, 白色
GTIN (EAN)	4050118626155	
数量	600 ST	


WDK 2.5 BLZ/7.62/ZA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

BLDF 5.08/180 SN



强大的并联解决方案不仅适用于大功率信号总线，也适用于载流能力高达 18.5A 的 400V 辅助电源 很大的接线范围（导线横截面积可达 2.5mm² ）确保低电压降，尤其适用于长总线电缆或高电流传输。
提供 4 种法兰类型，包括受专利保护的释放杆，用于可以根据需要设计联锁机构。

通用订货数据

类型	BLDF 5.08/02/180 SN BK ...	版本
订货号	1000860000	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 2, 180°, PUSH IN 带执行器, 压接
GTIN (EAN)	4032248817030	范围，最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	120 ST	
类型	BLDF 5.08/02/180 SN OR ...	版本
订货号	1001150000	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 2, 180°, PUSH IN 带执行器, 压接
GTIN (EAN)	4032248818020	范围，最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	120 ST	
类型	BLDF 5.08/03/180 SN BK ...	版本
订货号	1000870000	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 3, 180°, PUSH IN 带执行器, 压接
GTIN (EAN)	4032248817276	范围，最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	80 ST	
类型	BLDF 5.08/03/180 SN OR ...	版本
订货号	1001160000	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 3, 180°, PUSH IN 带执行器, 压接
GTIN (EAN)	4032248817726	范围，最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	80 ST	
类型	BLDF 5.08/03/180 SN OR ...	版本
订货号	2759190000	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 3, 180°, PUSH IN 带执行器, 弹片
GTIN (EAN)	4064675007289	联接, 压接范围，最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	80 ST	
类型	BLDF 5.08/04/180 SN BK ...	版本
订货号	1000880000	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 4, 180°, PUSH IN 带执行器, 压接
GTIN (EAN)	4032248817269	范围，最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	60 ST	
类型	BLDF 5.08/04/180 SN OR ...	版本
订货号	1001170000	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 4, 180°, PUSH IN 带执行器, 压接
GTIN (EAN)	4032248818075	范围，最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	60 ST	
类型	BLDF 5.08/05/180 SN BK ...	版本
订货号	1000890000	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 5, 180°, PUSH IN 带执行器, 压接
GTIN (EAN)	4032248817078	范围，最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	48 ST	
类型	BLDF 5.08/05/180 SN OR ...	版本
订货号	1001180000	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 5, 180°, PUSH IN 带执行器, 压接
GTIN (EAN)	4032248818228	范围，最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	48 ST	
类型	BLDF 5.08/06/180 SN BK ...	版本
订货号	1000900000	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 6, 180°, PUSH IN 带执行器, 压接
GTIN (EAN)	4032248817412	范围，最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	40 ST	

WDK 2.5 BLZ/7.62/ZA


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	BLDF 5.08/06/180 SN OR ...	版本
订货号	1001190000	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 6, 180°, PUSH IN 带执行器, 压接
GTIN (EAN)	4032248818174	范围，最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	40 ST	
类型	BLDF 5.08/07/180 SN BK ...	版本
订货号	1000910000	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 7, 180°, PUSH IN 带执行器, 压接
GTIN (EAN)	4032248817450	范围，最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	32 ST	
类型	BLDF 5.08/07/180 SN OR ...	版本
订货号	1001200000	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 7, 180°, PUSH IN 带执行器, 压接
GTIN (EAN)	4032248817535	范围，最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	32 ST	
类型	BLDF 5.08/08/180 SN BK ...	版本
订货号	1000920000	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 8, 180°, PUSH IN 带执行器, 压接
GTIN (EAN)	4032248817092	范围，最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	28 ST	
类型	BLDF 5.08/08/180 SN OR ...	版本
订货号	1001210000	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 8, 180°, PUSH IN 带执行器, 压接
GTIN (EAN)	4032248817573	范围，最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	28 ST	

BLDF 5.08/180F SN



强大的并联解决方案不仅适用于大功率信号总线，也适用于载流能力高达 18.5A 的 400V 辅助电源。很大的接线范围（导线横截面积可达 2.5mm²）确保低电压降，尤其适用于长总线电缆或高电流传输。
提供 4 种法兰类型，包括受专利保护的释放杆，用于可以根据需要设计联锁机构。

通用订货数据

类型	BLDF 5.08/02/180F SN BK...	版本
订货号	1000930000	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 2, 180°, PUSH IN 带执行器, 压接
GTIN (EAN)	4032248817252	范围，最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	60 ST	
类型	BLDF 5.08/02/180F SN OR...	版本
订货号	1001220000	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 2, 180°, PUSH IN 带执行器, 压接
GTIN (EAN)	4032248817955	范围，最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	60 ST	
类型	BLDF 5.08/03/180F SN BK...	版本
订货号	1000950000	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 3, 180°, PUSH IN 带执行器, 压接
GTIN (EAN)	4032248817085	范围，最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	48 ST	
类型	BLDF 5.08/03/180F SN OR...	版本
订货号	1012060000	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 3, 180°, PUSH IN 带执行器, 压接
GTIN (EAN)	4032248818037	范围，最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	48 ST	

WDK 2.5 BLZ/7.62/ZA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	BLDF 5.08/04/180F SN BK...	版本
订货号	1000960000	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 4, 180°, PUSH IN 带执行器, 压接
GTIN (EAN)	4032248817344	范围，最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	40 ST	
类型	BLDF 5.08/04/180F SN OR...	版本
订货号	1059420000	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 4, 180°, PUSH IN 带执行器, 压接
GTIN (EAN)	4032248817894	范围，最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	40 ST	
类型	BLDF 5.08/05/180F SN BK...	版本
订货号	1000970000	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 5, 180°, PUSH IN 带执行器, 压接
GTIN (EAN)	4032248817337	范围，最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	32 ST	
类型	BLDF 5.08/05/180F SN OR...	版本
订货号	1065080000	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 5, 180°, PUSH IN 带执行器, 压接
GTIN (EAN)	4032248817856	范围，最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	32 ST	
类型	BLDF 5.08/06/180F SN BK...	版本
订货号	1000980000	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 6, 180°, PUSH IN 带执行器, 压接
GTIN (EAN)	4032248817375	范围，最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	28 ST	
类型	BLDF 5.08/06/180F SN OR...	版本
订货号	1065090000	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 6, 180°, PUSH IN 带执行器, 压接
GTIN (EAN)	4032248817801	范围，最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	28 ST	
类型	BLDF 5.08/07/180F SN BK...	版本
订货号	1000990000	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 7, 180°, PUSH IN 带执行器, 压接
GTIN (EAN)	4032248817474	范围，最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	24 ST	
类型	BLDF 5.08/07/180F SN OR...	版本
订货号	1065110000	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 7, 180°, PUSH IN 带执行器, 压接
GTIN (EAN)	4032248817832	范围，最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	24 ST	
类型	BLDF 5.08/08/180F SN BK...	版本
订货号	1001000000	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 8, 180°, PUSH IN 带执行器, 压接
GTIN (EAN)	4032248817559	范围，最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	24 ST	
类型	BLDF 5.08/08/180F SN OR...	版本
订货号	1065120000	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 8, 180°, PUSH IN 带执行器, 压接
GTIN (EAN)	4032248817658	范围，最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	24 ST	

WDK 2.5 BLZ/7.62/ZA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

BLF 5.08HC/90F SN



久经考验，细节创新：
BLF 5.08HC, 直插式 BLZP 5.08HC 插头不仅在连接技术上与众不同，设计上也更为紧凑。魏德米勒的创新型直插式弹簧联接操作简单、无需工具，是未来导线联接的趋势。
HC = 大电流
BLF5.08HC种类多样，是一个典范：
• 提供 3 种出线方向，提供了设计上的灵活性。
• 提供 4 种法兰类型，和专利性的释放杆，供客户自由选择。
• BLF 5.08 HC搭配 SL 5.08HC 使用可以实现最大额定规格。

通用订货数据

类型	BLF 5.08HC/21/90F SN OR...	版本
订货号	1477230000	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 21, 90°, PUSH IN 带执行器, 压接
GTIN (EAN)	4050118284546	范围，最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	12 ST	
类型	BLF 5.08HC/20/90F SN OR...	版本
订货号	1002270000	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 20, 90°, PUSH IN 带执行器, 压接
GTIN (EAN)	4032248694433	范围，最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	12 ST	
类型	BLF 5.08HC/19/90F SN OR...	版本
订货号	1002260000	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 19, 90°, PUSH IN 带执行器, 压接
GTIN (EAN)	4032248694419	范围，最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	12 ST	
类型	BLF 5.08HC/18/90F SN OR...	版本
订货号	1002250000	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 18, 90°, PUSH IN 带执行器, 压接
GTIN (EAN)	4032248694402	范围，最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	18 ST	
类型	BLF 5.08HC/16/90F SN OR...	版本
订货号	1002230000	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 16, 90°, PUSH IN 带执行器, 压接
GTIN (EAN)	4032248694389	范围，最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	18 ST	
类型	BLF 5.08HC/17/90F SN OR...	版本
订货号	1002240000	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 17, 90°, PUSH IN 带执行器, 压接
GTIN (EAN)	4032248694396	范围，最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	18 ST	
类型	BLF 5.08HC/16/90F SN BK...	版本
订货号	1000360001	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 16, 90°, PUSH IN 带执行器, 压接
GTIN (EAN)	4032248690329	范围，最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	18 ST	
类型	BLF 5.08HC/15/90F SN OR...	版本
订货号	1002220000	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 15, 90°, PUSH IN 带执行器, 压接
GTIN (EAN)	4032248694372	范围，最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	18 ST	
类型	BLF 5.08HC/14/90F SN OR...	版本
订货号	1002210000	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 14, 90°, PUSH IN 带执行器, 压接
GTIN (EAN)	4032248694365	范围，最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	18 ST	
类型	BLF 5.08HC/13/90F SN OR...	版本
订货号	1002200000	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 13, 90°, PUSH IN 带执行器, 压接
GTIN (EAN)	4032248694358	范围，最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	24 ST	

WDK 2.5 BLZ/7.62/ZA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	BLF 5.08HC/12/90F SN OR...	版本
订货号	1002190000	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 12, 90°, PUSH IN 带执行器, 压接
GTIN (EAN)	4032248694341	范围，最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	24 ST	
类型	BLF 5.08HC/12/90F SN BK...	版本
订货号	1000320001	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 12, 90°, PUSH IN 带执行器, 压接
GTIN (EAN)	4032248690282	范围，最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	24 ST	
类型	BLF 5.08HC/11/90F SN OR...	版本
订货号	1002180000	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 11, 90°, PUSH IN 带执行器, 压接
GTIN (EAN)	4032248694334	范围，最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	24 ST	
类型	BLF 5.08HC/10/90F SN OR...	版本
订货号	1002170000	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 10, 90°, PUSH IN 带执行器, 压接
GTIN (EAN)	4032248694327	范围，最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	30 ST	
类型	BLF 5.08HC/10/90F SN BK...	版本
订货号	1000300001	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 10, 90°, PUSH IN 带执行器, 压接
GTIN (EAN)	4032248690268	范围，最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	30 ST	
类型	BLF 5.08HC/09/90F SN OR...	版本
订货号	1002160000	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 9, 90°, PUSH IN 带执行器, 压接范
GTIN (EAN)	4032248694310	围，最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	30 ST	
类型	BLF 5.08HC/08/90F SN OR...	版本
订货号	1002150000	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 8, 90°, PUSH IN 带执行器, 压接范
GTIN (EAN)	4032248694105	围，最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	36 ST	
类型	BLF 5.08HC/08/90F SN BK...	版本
订货号	1000280001	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 8, 90°, PUSH IN 带执行器, 压接范
GTIN (EAN)	4032248690244	围，最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	36 ST	
类型	BLF 5.08HC/07/90F SN OR...	版本
订货号	1002140000	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 7, 90°, PUSH IN 带执行器, 压接范
GTIN (EAN)	4032248694099	围，最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	36 ST	
类型	BLF 5.08HC/06/90F SN BK...	版本
订货号	1000260001	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 6, 90°, PUSH IN 带执行器, 压接范
GTIN (EAN)	4032248690220	围，最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	42 ST	
类型	BLF 5.08HC/06/90F SN OR...	版本
订货号	1002130000	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 6, 90°, PUSH IN 带执行器, 压接范
GTIN (EAN)	4032248694082	围，最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	42 ST	
类型	BLF 5.08HC/05/90F SN OR...	版本
订货号	1002120000	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 5, 90°, PUSH IN 带执行器, 压接范
GTIN (EAN)	4032248694075	围，最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	48 ST	
类型	BLF 5.08HC/04/90F SN OR...	版本
订货号	1002110000	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 4, 90°, PUSH IN 带执行器, 压接范
GTIN (EAN)	4032248694068	围，最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	60 ST	

WDK 2.5 BLZ/7.62/ZA


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	BLF 5.08HC/04/90F SN BK...	版本
订货号	1000240001	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 4, 90°, PUSH IN 带执行器, 压接范围，最大 : 3.31 mm², 盒装
GTIN (EAN)	4032248690206	
数量	60 ST	
类型	BLF 5.08HC/03/90F SN OR...	版本
订货号	1002100000	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 3, 90°, PUSH IN 带执行器, 压接范围，最大 : 3.31 mm², 盒装
GTIN (EAN)	4032248694051	
数量	72 ST	
类型	BLF 5.08HC/03/90F SN BK...	版本
订货号	1000230001	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 3, 90°, PUSH IN 带执行器, 压接范围，最大 : 3.31 mm², 盒装
GTIN (EAN)	4032248690190	
数量	72 ST	
类型	BLF 5.08HC/02/90F SN OR...	版本
订货号	1002090000	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 2, 90°, PUSH IN 带执行器, 压接范围，最大 : 3.31 mm², 盒装
GTIN (EAN)	4032248694044	
数量	90 ST	
类型	BLF 5.08HC/02/90F SN BK...	版本
订货号	1000220001	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 2, 90°, PUSH IN 带执行器, 压接范围，最大 : 3.31 mm², 盒装
GTIN (EAN)	4032248690183	
数量	90 ST	

BLF 5.08HC/90 SN



久经考验，细节创新：
BLF 5.08HC, 直插式 BLZP 5.08HC 插头不仅在连接技术上与众不同，设计上也更为紧凑。魏德米勒的创新型直插式弹簧联接操作简单、无需工具，是未来导线联接的趋势。
HC = 大电流
BLF5.08HC种类多样，是一个典范：
• 提供 3 种出线方向，提供了设计上的灵活性。
• 提供 4 种法兰类型，和专利性的释放杆，供客户自由选择。
• BLF 5.08 HC搭配 SL 5.08HC 使用可以实现最大额定规格。

通用订货数据

类型	BLF 5.08HC/02/90 SN BK ...	版本
订货号	1000030001	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 2, 90°, PUSH IN 带执行器, 压接范围，最大 : 3.31 mm², 盒装
GTIN (EAN)	4032248689965	
数量	180 ST	
类型	BLF 5.08HC/02/90 SN OR ...	版本
订货号	1001530000	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 2, 90°, PUSH IN 带执行器, 压接范围，最大 : 3.31 mm², 盒装
GTIN (EAN)	4032248693337	
数量	180 ST	
类型	BLF 5.08HC/03/90 SN BK ...	版本
订货号	1000040001	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 3, 90°, PUSH IN 带执行器, 压接范围，最大 : 3.31 mm², 盒装
GTIN (EAN)	4032248689972	
数量	120 ST	
类型	BLF 5.08HC/03/90 SN OR ...	版本
订货号	1001540000	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 3, 90°, PUSH IN 带执行器, 压接范围，最大 : 3.31 mm², 盒装
GTIN (EAN)	4032248693344	
数量	120 ST	

WDK 2.5 BLZ/7.62/ZA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	BLF 5.08HC/03/90 SN OR ...	版本
订货号	2766910000	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 3, 90°, PUSH IN 带执行器, 压接范
GTIN (EAN)	4064675022527	围，最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	120 ST	
类型	BLF 5.08HC/03/90 SN OR ...	版本
订货号	2764380000	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 3, 90°, PUSH IN 带执行器, 弹片联
GTIN (EAN)	4064675017332	接, 压接范围，最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	120 ST	
类型	BLF 5.08HC/04/90 SN BK ...	版本
订货号	1000050001	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 4, 90°, PUSH IN 带执行器, 压接范
GTIN (EAN)	4032248689989	围，最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	90 ST	
类型	BLF 5.08HC/04/90 SN OR ...	版本
订货号	1001550000	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 4, 90°, PUSH IN 带执行器, 压接范
GTIN (EAN)	4032248693351	围，最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	90 ST	
类型	BLF 5.08HC/05/90 SN BK ...	版本
订货号	1000060001	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 5, 90°, PUSH IN 带执行器, 压接范
GTIN (EAN)	4032248689996	围，最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	72 ST	
类型	BLF 5.08HC/05/90 SN OR ...	版本
订货号	1001560000	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 5, 90°, PUSH IN 带执行器, 压接范
GTIN (EAN)	4032248693368	围，最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	72 ST	
类型	BLF 5.08HC/06/90 SN BK ...	版本
订货号	1000070001	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 6, 90°, PUSH IN 带执行器, 压接范
GTIN (EAN)	4032248690008	围，最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	60 ST	
类型	BLF 5.08HC/06/90 SN OR ...	版本
订货号	1001570000	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 6, 90°, PUSH IN 带执行器, 压接范
GTIN (EAN)	4032248693375	围，最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	60 ST	
类型	BLF 5.08HC/07/90 SN OR ...	版本
订货号	1001580000	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 7, 90°, PUSH IN 带执行器, 压接范
GTIN (EAN)	4032248693382	围，最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	48 ST	
类型	BLF 5.08HC/08/90 SN BK ...	版本
订货号	1000090001	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 8, 90°, PUSH IN 带执行器, 压接范
GTIN (EAN)	4032248690022	围，最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	42 ST	
类型	BLF 5.08HC/08/90 SN OR ...	版本
订货号	1001590000	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 8, 90°, PUSH IN 带执行器, 压接范
GTIN (EAN)	4032248693399	围，最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	42 ST	
类型	BLF 5.08HC/09/90 SN OR ...	版本
订货号	1001600000	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 9, 90°, PUSH IN 带执行器, 压接范
GTIN (EAN)	4032248693405	围，最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	36 ST	
类型	BLF 5.08HC/10/90 SN BK ...	版本
订货号	1000110001	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 10, 90°, PUSH IN 带执行器, 压接
GTIN (EAN)	4032248690046	范围，最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	36 ST	

WDK 2.5 BLZ/7.62/ZA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	BLF 5.08HC/10/90 SN OR ...	版本
订货号	1001610000	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 10, 90°, PUSH IN 带执行器, 压接
GTIN (EAN)	4032248693412	范围，最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	36 ST	
类型	BLF 5.08HC/11/90 SN BK ...	版本
订货号	1000120001	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 11, 90°, PUSH IN 带执行器, 压接
GTIN (EAN)	4032248690060	范围，最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	30 ST	
类型	BLF 5.08HC/11/90 SN OR ...	版本
订货号	1001620000	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 11, 90°, PUSH IN 带执行器, 压接
GTIN (EAN)	4032248693429	范围，最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	30 ST	
类型	BLF 5.08HC/12/90 SN BK ...	版本
订货号	1000130001	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 12, 90°, PUSH IN 带执行器, 压接
GTIN (EAN)	4032248690084	范围，最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	30 ST	
类型	BLF 5.08HC/12/90 SN OR ...	版本
订货号	1001630000	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 12, 90°, PUSH IN 带执行器, 压接
GTIN (EAN)	4032248693436	范围，最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	30 ST	
类型	BLF 5.08HC/13/90 SN BK ...	版本
订货号	1000140001	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 13, 90°, PUSH IN 带执行器, 压接
GTIN (EAN)	4032248690091	范围，最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	24 ST	
类型	BLF 5.08HC/13/90 SN OR ...	版本
订货号	1001640000	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 13, 90°, PUSH IN 带执行器, 压接
GTIN (EAN)	4032248693443	范围，最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	24 ST	
类型	BLF 5.08HC/14/90 SN BK ...	版本
订货号	1000150001	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 14, 90°, PUSH IN 带执行器, 压接
GTIN (EAN)	4032248690107	范围，最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	24 ST	
类型	BLF 5.08HC/14/90 SN OR ...	版本
订货号	1001650000	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 14, 90°, PUSH IN 带执行器, 压接
GTIN (EAN)	4032248693450	范围，最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	24 ST	
类型	BLF 5.08HC/15/90 SN OR ...	版本
订货号	1001660000	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 15, 90°, PUSH IN 带执行器, 压接
GTIN (EAN)	4032248693467	范围，最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	24 ST	
类型	BLF 5.08HC/16/90 SN BK ...	版本
订货号	1000170001	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 16, 90°, PUSH IN 带执行器, 压接
GTIN (EAN)	4032248690121	范围，最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	18 ST	
类型	BLF 5.08HC/16/90 SN OR ...	版本
订货号	1001670000	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 16, 90°, PUSH IN 带执行器, 压接
GTIN (EAN)	4032248693474	范围，最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	18 ST	
类型	BLF 5.08HC/17/90 SN BK ...	版本
订货号	1000180001	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 17, 90°, PUSH IN 带执行器, 压接
GTIN (EAN)	4032248690138	范围，最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	18 ST	

WDK 2.5 BLZ/7.62/ZA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	BLF 5.08HC/17/90 SN OR ...	版本
订货号	1001680000	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 17, 90°, PUSH IN 带执行器, 压接
GTIN (EAN)	4032248693481	范围，最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	18 ST	
类型	BLF 5.08HC/18/90 SN BK ...	版本
订货号	1000190001	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 18, 90°, PUSH IN 带执行器, 压接
GTIN (EAN)	4032248690145	范围，最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	18 ST	
类型	BLF 5.08HC/18/90 SN OR ...	版本
订货号	1001690000	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 18, 90°, PUSH IN 带执行器, 压接
GTIN (EAN)	4032248693498	范围，最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	18 ST	
类型	BLF 5.08HC/19/90 SN BK ...	版本
订货号	1000200001	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 19, 90°, PUSH IN 带执行器, 压接
GTIN (EAN)	4032248690152	范围，最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	18 ST	
类型	BLF 5.08HC/19/90 SN OR ...	版本
订货号	1001700000	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 19, 90°, PUSH IN 带执行器, 压接
GTIN (EAN)	4032248693504	范围，最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	18 ST	
类型	BLF 5.08HC/20/90 SN OR ...	版本
订货号	1001710000	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 20, 90°, PUSH IN 带执行器, 压接
GTIN (EAN)	4032248693511	范围，最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	18 ST	