数据信息页

HDC DG 10B



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







我们可以为外壳提供不同的配件,其中包括密封件。 我们的外壳基于出色的密封件,可保证最大程度的密封 性。

大量的测试产品系列可以证实:RockStar® 最高在50米水深情况下,可绝对密封。因此,您甚至可以在过去只能进行固定布线的地方采用重型接插件。

通用订货数据

版本	附件, 模制衬垫	
订货号	<u>1044620000</u>	
类型	HDC DG 10B	
GTIN (EAN)	4032248777068	
数量	5 items	

HDC DG 10B



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批					
ROHS	一致				
尺寸和重量					
净重	5.4 g				
温度					
温度限值	-40 °C 120 °C				
环保产品合规					
RoHS 合规状态	合规,无例外				
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)				
运行					
空 井口士	4	密封	NBR		
安装尺寸 颜色 (RAL)	RAL 7035	 BG	4		
·····································	,		,		
ETIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943		
ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943		
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 9.0	27-44-02-92		
ECLASS 9.1	27-44-01-92	ECLASS 10.0	27-44-02-92		
ECLASS 11.0	27-44-02-92	ECLASS 12.0	27-44-02-92		
ECLASS 13.0	27-44-02-92	ECLASS 14.0	27-44-02-92		
ECLASS 15.0	27-44-02-92				

目录日期/图纸 2