

SAIBGZ-P-5A-6/8-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



缆线长度往往各异。魏德米勒因此提供可定制的各种直插式接头与电缆的总成。

反向插座和插头，用于客户定制的M8、M12、M16和7/8"联接，结实耐用，十分适合于机械工程。M12接插件提供5种联接系统的方式

弹片联接保证联接质量和功能，同时缩短安装耗时。这项技术允许不带管状端头的导线插入压线夹(也可使用带管状端头的导线)。导线与压线夹之间的联接抗震动，能提供持久的稳定的联接。

通用订货数据

版本	可现场安装的接插件, M12
订货号	1044710000
类型	SAIBGZ-P-5A-6/8-M12
GTIN (EAN)	4032248777167
数量	1 items

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS 一致

尺寸和重量

净重 20.16 g

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC Imidazolidine-2-thione 96-45-7
SCIP a2cb82cf-1eab-43cd-bafb-63d26622fe9e

技术资料 可定制接插件

回路数	5	编码	A 编码
插针镀层	镀金的	联接类型	弹片联接
外壳基本材料	PA	绝缘电阻	108 Ω
最大电缆直径	8 mm	最小电缆直径	6 mm
最大压接面积	0.5 mm ²	最小压接面积	0.14 mm ²
额定电压	60 V	额定电流	4 A
防护等级	IP67	插拔次数	≥ 100
污染等级	3	端头类型	插座
屏蔽连接	否	螺纹环材料	锌压铸
外壳温度范围	-40 ... +85 °C		

PB47 USB /M12 I通用参数

回路数	5	端口 1	M12
端口 2	Tension-clamp	外壳基本材料	PA
联接螺纹	M12	插针镀层	镀金的
防护等级	IP67	插拔次数	≥ 100

分类

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

插针分配方案

