ELS 6/30 MC NE GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









ELS MultiCard 标记号可以使用 PrintJet、plotter 或 SMark 打印机进行印制。 尤其是,使用 PrintJet AVANCED 的彩 色打印,能以多种方式夺人眼球的标记电缆和端子条。 ELS 6/30 适合与 WKM 8/30 电缆标记号或 EM8/30 组标 记座一起使用。

ELS 7/40 适合于 SchT5S 组标记座一起使用。

ELS 16/40 适合与 WKM 18/43 电缆标记号或 SchT5 组标记座一起使用。

针对定制打印: 请根据您的标签技术规范,向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件,或使用 M-Print PRO 在线版(无需安装)。

通用订货数据

版本	ELS, 插入式标记号, 7 - 115 mm, 30 x 6 mm, 黄色
订货号	<u>1045580000</u>
类型	ELS 6/30 MC NE GE
GTIN (EAN)	4032248779482
数量	80 items

ELS 6/30 MC NE GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批				
POLIC	- Tr			
ROHS	<u>一致</u>			
尺寸和重量				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0.8 mm	深度 (英寸)		0.0315 inch
高度	30 mm	 高度 (英寸)		1.1811 inch
宽度	6 mm	宽度 (英寸)		0.2362 inch
争重	0.97 g			
温度				
工作温度范围	-40100 °C			
环保产品合规				
	,			
RoHS 合规状态	合规, 无例外			
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度	E关注物质 (SVHC)		
产品碳足迹	从摇篮到大门		0.006 kg CO2 eq.	
~~ 13203/H				
材料颜色(阻抗编码)	4			
每个弧形的数量	16			
打印类型	空白			
类型	 无卤			
宽度	6 mm			
阻燃等级符合 UL 94	V-2			
最大工作温度	100 °C			
最小工作温度	-40 °C			
颜色编码	黄色			
卤素	不			
基础材料	聚酰胺 66			
打印标志	空白			
每个包装单元的标记号数量	供电形式		MultiCard	
适用的打印机	PRINTJET CONNECT. N	MCP BASIC 2, MCP PLUS	<u> </u>	
每种组合对应的标识牌数	1 MultiCard = Insert m	arkers		
工作温度范围	-40100 °C			
导线和电缆标记号				
	T	티스카쓰니		445
卤素		量大电缆外径		115 mm
最小电缆外径	7 mm	导线外径		7 - 115 mm
分类				
ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0		EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0		EC001530 EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0		27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0		27-40-04-01
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-40-04-01	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0		27-40-04-01
LULASS I I.U	21-20-11 - U2			Z1-Z0-11-UZ
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0		27-28-11-02

目录日期/图纸 2

数据信息页

图纸

ELS 6/30 MC NE GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



ELS 6/30 MC NE GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

EM 8/30 终端角标记号



EM 8/30 固定器标记座是适合安装在 WEW 35/2 和 ZEW 35/2 固定器上的标记座,也可用于 W 系列端子上。 EM 8/30 可以安装 ESO7 和 ESO 7P 插入式标签。 这种标记座结构可以保护标记号不受外界环境的影响。有关插入式标签请参见"附件"。

通用订货数据

类型 EM 8/30

订货号 1806120000

GTIN (EAN) 4032248275298

数量 50 ST

版本

EM, 端子标记, 32.4 x 7.2 mm, 间距 P(单位:mm): 7.20

Weidmueller, 透明

用于镶嵌式标记号的 WKM



WKM 的无卤透明标记袋提供出色的保护功能,以免受环境 影响。用电缆扎带固定非常灵活,几乎适合所有截面积的 导线。

可以将预先打印的标签简单插入 WKM 标记座,并用夹子固定。 WKM 电缆标记号是现场标记最有效的正确选择。 使用 WKM 电缆的优点

- 可以用传统的办公室打印机单独打印纸张和聚酯标签
- 经久耐用的设计,结合 MultiCard ELS 标签,能最有效的 提供环境保护

通用订货数据

GTIN (EAN)

数量

类型 WKM 8/30 订货号 1631910000

1631910000

4008190206666 50 ST 版本 WKN

WKM, 导线及电缆标记号, 7 - 115 mm, 30 x 8 mm, 接线盒和电缆标识

牌,透明

编制日期 05.11.2025 08:04:14 MEZ

目录日期/图纸 4